

PHILIPS

Mennyezeti lámpa

Süllyesztett lámpák


IMPALA SL264

fekete

fényerő csökkentése



8719514328617



Minél jobban
leszabályozza, annál
melegebb lesz a fény.



Teremtse meg a tökéletes hangulatot a Philips LED WarmGlow szabályozható süllyesztett szpotlámpáival! Minél jobban leszabályozza őket, annál melegebb lesz a fényük.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém, Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 25 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 36 fok
- Színkonzisztencia: 5 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2200–2700 K
- Fényhasznosítás (névleges)
(névleges): 71 lm/W

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Hálószoba, Nappali, Étkező, Konyha, Iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Süllyesztett lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Szabályozható

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 33 mA

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,195 kg
- Süllyesztett távolság: 4 mm
- Teljes magasság: 48 mm
- Teljes hossz: 48 mm
- Teljes szélesség: 92 mm
- Süllyesztett mennyezeti kivágás:
6.8–7.8 cm x 6.8–7.8 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Átmérő: 92 mm
- A lámpa teljes fényárama: 500
- Színhőmérséklet: 2200–2700
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Igen
- watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 6
- IP-kód: IP20 | Ujjak behatolása ellen
védtett
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős
szigetelésű

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8719514328617
- Nettó tömeg: 0,2 kg
- Bruttó tömeg: 0,23 kg
- Magasság: 9,5 cm
- Hosszúság: 7 cm
- Szélesség: 11,4 cm



Kiadás dátuma:
2025-09-13
Verzió: 0.337

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com