

PHILIPS

Magneos négyzet alakú
mennyezeti lámpa, 12 W


Mennyezeti lámpák

2700 K

Fehér



8719514328716



Kellemes LED-világítás szemkímélő fénnnyel

A Philips LED Slim Downlight természetes fényhatást biztosít az általános világítási alkalmazásokhoz. Ezt a karcsú remekművet alacsony mennyezetekhez terveztük – arra, hogy otthona bármely szobájában elegáns környezetet teremtsen. Kellemes fénye kíméli a szemet.

Egyszerűen használható

- Alacsony mennyezetű szobákhoz ideális, diszkrét, kifinomult megjelenés.
- Könnyű beállítás

Prémium minőség

- EyeComfort - a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.

Anyag és felületkezelés

- Kiváló minőségű fém anyag

Tartósság

- Hosszú, akár 25 000 órás élettartam

Fénypontok

Alacsony mennyezetet megfelelőVékony kialakítás Könnyű beállítás

Nincs több gond a telepítéssel. Egyszerűen csak fel kell akasztani vagy rögzíteni a falra vagy a mennyezetre, csatlakoztatni az áramforráshoz, és a lámpatest máris világításra kész.

Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

Kiváló minőségű fém anyag



Ellenálló és vonzó megjelenésű anyag a kiváló megjelenésért.

Hosszú, akár 25 000 óras élettartam

A Philips LED-technológia akár 25 000 óras élettartamot biztosít.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 12 500
- Névleges élettartam: 25 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 110
- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 100

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Konyha, Hálószoba, Étkező, Garázs, Nappali, Iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 110 mA

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,43 kg
- Teljes magasság: 28 mm
- Teljes hossz: 210 mm
- Teljes szélesség: 210 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 1200
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Meleg fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 12
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514328716
- Nettó tömeg: 0,43 kg
- Bruttó tömeg: 0,5 kg
- Magasság: 22 cm
- Hosszúság: 3,3 cm
- Szélesség: 21,5 cm



Kiadás dátuma:
2026-05-30
Verzió: 0.485

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com