

# PHILIPS

Magneos négyzet alakú  
mennyezeti lámpa, 12 W


Mennyezeti lámpák

2700 K

Fekete



8719514328730



## Kellemes LED-világítás szemkímélő fénnel

A Philips LED Slim Downlight természetes fényhatást biztosít az általános világítási alkalmazásokhoz. Ezt a karcsú remekművet alacsony mennyezetekhez terveztük – arra, hogy otthona bármely szobájában elegáns környezetet teremtsen. Kellemes fénye kíméli a szemet.

### **Egyszerűen használható**

- Alacsony mennyezetű szobákhoz ideális, diszkrét, kifinomult megjelenés.
- Könnyű beállítás

### **Prémium minőség**

- EyeComfort - a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.

### **Anyag és felületkezelés**

- Kiváló minőségű fém anyag

### **Tartósság**

- Hosszú, akár 25 000 órás élettartam

# Fénypontok

## Alacsony mennyezethez megfelelő

### Vékony kialakítás

### Könnyű beállítás

Nincs több gond a telepítéssel.

Egyszerűen csak fel kell akasztani vagy rögzíteni a falra vagy a mennyezetre, csatlakoztatni az áramforráshoz, és a lámpatest máris világításra kész.

## Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a

színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

## Kiváló minőségű fém anyag

Ellenálló és vonzó megjelenésű anyag a kiváló megjelenésért.

## Hosszú, akár 25 000 órás élettartam

A Philips LED-technológia akár 25 000 órás élettartamot biztosít.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém, Műanyag

## Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 12 500

## Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejú spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

## A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 110 fok
- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálósoba, Nappali, Étkező, Konyha, Otthoni iroda, Garázs
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen

## Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 110 mA
- Hatásfok: 95 lm/W

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,43 kg
- Magasság: 2,8 cm
- Hosszúság: 21 cm
- Szélesség: 21 cm

## Szerviz

- Jótállás: 2 év

## Műszaki adatok

- Élettartama akár: 25 000 h
- A lámpa teljes fényárama: 1150
- Színhőmérséklet: 2700
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 12
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály

8719514328730

#### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514328730
- Nettó tömeg: 0,43 kg
- Bruttó tömeg: 0,5 kg

- Magasság: 22 cm
- Hosszúság: 3,3 cm
- Szélesség: 21,5 cm
- Cikkszám (12NC): 929002661331



Kiadás dátuma:  
2024-07-25  
Verzió: 0.409

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)