

# PHILIPS

Moire mennyezeti  
lámpa, 20 W


Mennyezeti lámpák

4000 K

Fehér



8719514334991



## Kellemes LED-világítás szemkímélő fénnnyel

A Philips LED-es lámpatestek a szem számára kényelmes fényt bocsátanak ki

### Fényhatás

- Ez a mennyezeti lámpa az Interlaced Optics technológiát alkalmazza, amely okosan osztja el a fényt az általános világítási élmény javítása érdekében. A lámpa lencséje mikroméretű piramis alakú részekből áll, amely szétszórja és egyenletesen osztja el a fényt, így kímélve a szemet.

### Egyszerűen használható

- Könnyű beállítás

### Fényhatás

- Egyenletes fényeloszlás

### Prémium minőség

- Könnyen tisztítható

# Fénypontok

## Interlaced Optics

Ez a mennyezeti lámpa az Interlaced Optics technológiát alkalmazza, amely okosan osztja el a fényt az általános világítási élmény javítása érdekében. A lámpa lencséje mikroméretű piramis alakú részekből áll, amely szétszórja és egyenletesen osztja el a fényt, így kímélve a szemet.

## Könnyű beállítás

Nincs több gond a telepítéssel. Egyszerűen csak fel kell akasztani vagy rögzíteni a falra vagy a mennyezetre, csatlakoztatni az áramforráshoz, és a lámpatest máris világításra kész.

## Könnyen tisztítható

Sima és egyszerűen használható anyagok, hogy otthona vonzó megjelenésű lehessen a padlótól a plafonig.

## Egyenletes fényeloszlás

A fény egyenletesen világítja meg az egész szobát.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Kerek

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

## Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000

## Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejtű spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

## A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: <2

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoba, Nappali, Étkező, Konyha, Otthoni iroda, Garázs
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen

## Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 170 mA
- Hatásfok: 115 lm/W

## Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,58 kg
- Magasság: 5 cm
- Hosszúság: 38 cm
- Szélesség: 38 cm

## Szerviz

- Jótállás: 5 év

## Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- Átmérő: 380 mm
- A lámpa teljes fényárama: 2300
- Színhőmérséklet: 4000
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- LED: Igen
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztály

8719514334991

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8719514334991
- Nettó tömeg: 0,68 kg
- Bruttó tömeg: 1,03 kg
- Magasság: 42,6 cm
- Hosszúság: 6,2 cm
- Szélesség: 42,6 cm



Kiadás dátuma:  
2025-03-04  
Verzió: 0.490

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)