

# PHILIPS

Filament fényforrás,  
borostyánsárga 50 W  
ST64 E27

LED

2200 K


640 lm

15000 óra

Fényerő-szabályozás



8719514337794



## Modern LED-es izzó a lakásba

A Philips LED-es izzó gyönyörű, extrameleg árnyalatú fehér fényt ad, kivételesen hosszú élettartamú, és azonnal jelentős energiamegtakarítás érhető el vele. A tűzhöz hasonló színhőmérsékletével tökéletes választás, ha otthonos hangulatot szeretne teremteni.

### **Szabályozható, kellemes meleg fehér fény**


- Szabályozható, kellemes meleg fehér fény

### **Látványra tervezve – be- és kikapcsolva is remekül néz ki**

- Be- és kikapcsolva is remekül mutat

# Fénypontok

## Szabályozható, kellemes meleg fehér fény



Barátságos és hívogató hangulatot biztosít a szobában a kellemes meleg fehér fényekkel, amelyek szabályozhatók, így megteremtheti a meghitt atmoszférát.

## Be- és kikapcsolva is remekül mutat



„Ez a gyönyörű, látható izzószállal rendelkező lámpa stílusos nosztalgiát visz bármilyen szobába. Be- és kikapcsolva is remekül mutat.”

## Műszaki adatok

### A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Dimmelhető: Igen
- Fényforrás anyaga: Üveg

### Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 15 000

### Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

### További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

### A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2200 K
- Névleges fényáram: 640 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5
- Színkód: 822 | CCT of 2200K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 110

### Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Dekoratív, Szabályozható

### Csomagolási információk

- EAN: 8719514337794
- EOC: 871951433779400
- Termék megnevezése: LEDCLA 50W ST64 E27 922 GOLD D 1PF/4

### Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 50
- Energiatakarékosági címke (EEL): E
- Teljesítmény: 5,8
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 6

#### A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 140 mm
- Teljes hossz: 140 mm
- Teljes szélesség: 64 mm

#### Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 574379

#### A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

#### A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

#### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514337794
- Nettó tömeg: 0,04 kg
- Bruttó tömeg: 0,07 kg
- Magasság: 17,7 cm
- Hosszúság: 7 cm
- Szélesség: 7,5 cm



Kiadás dátuma:  
2026-05-30  
Verzió: 0.340

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)