

PHILIPS

Kisgömb – E14-es
okos fényforrás


Hue White

Lágy fehér fény

Bluetooth-szal azonnal
vezérelhető

Írnyítsa alkalmazással vagy a
hangjával*

További lehetőségekért Hue
Bridge eszközzel bővíthető



8719514356696



Okosvilágítás egyszerűen

Legkisebb lámpáit és világítótesteket is okosíthatja – legyen szől fal, asztali vagy íróasztali lámpáról – a Philips Hue White luster P45 E14 fényforrással. Ez az apró fényforrás szabályozható, melegfehér fényt ad, és szobán belüli Bluetooth-vezérlési lehetőséget biztosít. Csatlakoztassa Hue Bridge-hez, ha ki szeretné használni az összes funkcióját.

Korlátlan lehetőségek

- Tökéletes illeszkedés a kis lámpatestekhez

Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Hangvezérlésű világítás*
- Állítsa be a megfelelő hangulatot lágy fehér fénnel
- Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével

Fénypontok

Tökéletes illeszkedés a kis lámpatestekhez




Ez a LED-fényforrás olyan lámpákhoz készült, amelyek túl kicsik a gyertyaizzó jellegű fényforrásokhoz. Lekerekített, P45 kiscső formája van, amelynek magassága 77 mm, szélessége pedig 45 mm, így elég kicsi ahhoz, hogy a szűk helyekre is beférjen, de egyben megfelelő fényerőt is nyújt.

Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

Hangvezérlésű világítás*



A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva működik az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel. Az egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

Állítsa be a megfelelő hangulatot lágy fehér fénnel



A Hue fényforrások és lámpatestek lágy fehér fényt adnak. A ragyogó nappali fénytől az alacsony intenzitású éjszakai fényig terjedő fényerő-szabályozással ezek az intelligens lámpák éppen a megfelelő szintű meleg fénnel töltik meg otthonát, amikor arra szüksége van.

Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével



A Hue Bridge elérhetővé teszi mindazokat a funkciókat, amelyek az okosvilágítást valóban intelligenssé teszik – vezérlés távolról, hangvezérlés, automatizált világítás stb. Egészítse ki rendszerét a Hue Bridge eszközzel, hogy sok más mellett magával ragadó élményhez jusson és kihasználhassa a biztonságos és megbízható technológia előnyeit. A Hue Bridge az okosvilágítás kulcsa – amelyet eddig még nem látott.

Műszaki adatok

Fényforrás méretei

- Méretek (Szé x Ma x Mé): 45x77

Környezetvédelem

- Üzemi páratartalom: 5% <H<95% (nem lecsapódó)
- Üzemi hőmérséklet: -20 és +45 °C között

További funkcióval/tartozékkal

- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

Garancia

- 2 év: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

Csomagolási információk

- EAN: 8719514356696

Energiafogyasztás

- Energiahatékonysági címke (EEL): G

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Tömeg: 40
- Fényforrás típusa: LED
- Foglalat/fejelés: E14
- Fényáram 2700 kelvinen: 470 lm
- EPREL-regisztrációs szám: 1403029

A fényforrás

- Színhőmérséklet: 2700K
- Átmérő: 45 mm
- Kivitel: Luster P45
- Magasság: 77 mm
- Bemeneti feszültség: 220V-240V
- Élettartam: 25 000 h
- Fényáram: Lágy fehér fény
- Fényáram (lumen): 470 lm
- Max. üzemi fogyasztás: 5,7 W
- Max. készenléti fogyasztás: 0.5 W
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Teljesítménytényező: 0.5
- Névleges élettartam: 25 000 h
- Szoftverfrissítésekkel: Igen
- Felfutás: Azonnali 100%-os fénykibocsátás
- Teljesítmény: 5,7 W
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth és Zigbee
- Mélyszabályozás: Nem
- Szoftverfrissítésekkel: Ha Bluetooth alkalmazáshoz vagy Hue Bridge-hez csatlakozik

A doboz tartalma

- Hue fényforrások: 1

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- HomeKit kompatibilis: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb
- Hangasszisztensek: Amazon Alexa, Google Segéd, Apple HomeKit (Hue Bridge-en keresztül), Microsoft Cortana (Hue Bridge-en keresztül)
- Defined support period: 5 years, except 3 years for Hue Bridge (see "End of Support Policy")

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514356696
- Nettó tömeg: 0,04 kg
- Bruttó tömeg: 0,08 kg
- Magasság: 174 mm
- Hosszúság: 55 mm
- Szélesség: 72 mm
- Cikkszám (12NC): 929002440603



Kiadás dátuma:
2024-04-22
Verzió: 0.583

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com