

PHILIPS

Filament Globe, átlátszó,
6,7 W (40 W-tal
egyenértékű), G200, E27

Okos LED

Szabályozható fehér

Üveg

A működéshez egyszerűen csak
csatlakoztassa

Írányítsa a WiZ alkalmazással
vagy a hangjával



8719514372146



Válasszon a meleg és a hideg fehér fény közül

Mutassa ki stílusát bármelyik helyiségben a túlméretes, gömb alakú, okos Philips Filament LED-fényforrással, amely meleg vagy hideg fehér fényt sugároz! WiZ-csatlakozással rendelkezik: meglévő Wi-Fi-hálózatahoz kapcsolva a WiZ alkalmazással vagy a hangjával vezérelheti.

Egyszerű beállítás

- A működéshez egyszerűen csak csatlakoztatni kell. A meglévő Wi-Fi-hálózattal használható.

Intelligens szabályozás

- Okostelefonnal bárholnan vezérelhető.
- Hangvezérlés a Google Segéd, az Alexa és a Siri Parancsok használatával

Intelligens funkciók

- Intelligens fényerő-szabályozás alkalmazás, hang vagy fényerő-szabályozó segítségével
- A világítás automatizálása ütemezéssel
- Az energiafogyasztás nyomon követése

Világítási módok

- A melegtől a hideg fehérig állítható színhőmérséklet és előre programozott módok
- Személyre szabott hangulatvilágítás, beállított dinamikus világítási módokkal.

Fénypontok

A működéshez egyszerűen csak csatlakoztassa

A WiZ együttműködik meglévő Wi-Fi-routerével, és használatához nincs szükség további átjárókra. Egyszerűen csatlakoztassa új fényforrását, töltsse le a WiZ alkalmazást, és már kész is van!

Vezérlés bárhonnan

Okostelefonja segítségével bárhonnan vezérelheti WiZ fényforrásait. Többé nem kell amiatt aggódnia, hogy égvé felejt a lámpákat, amikor elmegy otthonról. A WiZ alkalmazás iOS- és Android-rendszerre érhető el.

Hangvezérlés

A fényforrások kézzel történő szabályozása helyett használja inkább a hangját! A Google Segéd, az Amazon Alexa vagy a Siri Parancsok segítségével egyszerű utasításokkal be- és kikapcsolhatja a lámpákat, szabályozhatja a fényerőt, és személyre szabott fénybeállításokat aktiválhat.

Intelligens fényerő-szabályozás

A fényforrások fényerejének beállításához okostelefonját, a WiZmote távirányítót és hangparancsokat is használhat, így nem kell drága fényerő-szabályozót vásárolnia.

A világítás automatizálása ütemezéssel

A világítást napi vagy heti rutinjának megfelelően automatizálhatja. Beállíthatja, hogy a világítás felkapcsoljon, mire hazaér, illetve automatikusan kikapcsoljon, amikor nincs rá szükség.

Az energiafogyasztás nyomon követése

A WiZ alkalmazás folyamatosan nyomon követi a fényforrások energiafogyasztását. A heti és napi jelentések áttekintésével okosan tervezheti meg a világítást, és optimális energiafogyasztást érhet el otthonában.

A melegtől a hideg fehérig állítható színhőmérséklet és előre programozott módok

A hangulatának leginkább megfelelő környezet megteremtéséhez válasszon az energetizáló, hideg fehértől a lágy, meleg fehérig terjedő világítási módok közül, vagy egyszerűen használja az előre programozott üzemmódokat, például a Fókusz vagy a Relaxáció üzemmódot.

Személyre szabott hangulatvilágítás

A különböző színes és fehér fények kombinálásával az adott pillanatnak tökéletesen megfelelő hangulatvilágítást hozhat létre. Az így megalkotott kombinációt el is mentheti, és az alkalmazás, a WiZmote vagy hangparancsok használatával bármikor újra aktiválhatja.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: G200
- Foglalat/fejelés: E27
- Üveg típusa: Átlátszó
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Dimmelhető: Igen

Fényforrás méretei

- Tömeg: 0,35 kg

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 15 000

További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen
- Napenergia: Nem
- Színhőmérsékletet változtató szabályozható fény: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): ≥90
- Színhőmérséklet: 2700-6500 K
- Fényszín kategóriája: Szabályozható fehér
- Névleges fényáram: 470 lm
- Bekapcsolási idő: <0.5 s
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 70

Egyéb

- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 43 mA

Csomagolási információk

- EAN: 8719514372146
- EOC: 871951437214600
- Termék megnevezése: PHI WFB 40W G200 E27 927-65 CL 1CT/2

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 40 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): G
- Teljesítmény: 6,7 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 7

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 289 mm
- Teljes hossz: 289 mm
- Teljes szélesség: 200 mm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 15 000
- Névleges fényáram: 470 lm
- Névleges teljesítmény: 6.7 W

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 1901135

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Igen

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- WIFI: 802.11b/g/n
- Meghatározott támogatási időszak: Minimum of 60 months after introduction date
- Kiegészítők maximális száma: 9999
- Kompatibilis operációs rendszerek: iOS, Android
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitás más gyártók rendszereivel: Alexa, Google Home, Otthonos, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-gyorsbillentyűk
- Matter-funkciók: Harmadik féltől származó hubokon keresztül (Wi-Fi)

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8719514372146
- Nettó tömeg: 0,35 kg
- Bruttó tömeg: 0,7 kg
- Magasság: 32 cm
- Hosszúság: 22,5 cm
- Szélesség: 22,5 cm



Kiadás dátuma:
2026-07-11
Verzió: 0.169

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com