

# PHILIPS

Filament Bulb, átlátszó 7 W (60 W-tal egyenértékű), ST64, E27

Okos LED

Szabályozható fehér


Üveg

A működéshez egyszerűen csak csatlakoztassa

Írányítsa a WiZ alkalmazással vagy a hangjával



8719514372245



## Válasszon a meleg és a hideg fehér fény közül

Ez az Edison-stílusú, meleg vagy hideg fehér fényű, okos Philips Filament LED-fényforrás minden szobába retró stílust visz. WiZ-csatlakozással rendelkezik: meglévő Wi-Fi-hálózatához kapcsolva a WiZ alkalmazással vagy a hangjával vezérelheti.

### Egyszerű beállítás

- A működéshez egyszerűen csak csatlakoztatni kell. A meglévő Wi-Fi-hálózattal használható.

### Intelligens szabályozás

- Okostelefonnal bárholnan vezérelhető.
- Hangvezérlés a Google Segéd, az Alexa és a Siri Parancsok használatával

### Intelligens funkciók

- Intelligens fényerő-szabályozás alkalmazás, hang vagy fényerő-szabályozó segítségével
- A világítás automatizálása ütemezéssel
- Az energiafogyasztás nyomon követése

### Világítási módok

- A melegtől a hideg fehérig állítható színhőmérséklet és előre programozott módok
- Személyre szabott hangulatvilágítás, beállított dinamikus világítási módokkal.

# Fénypontok

## A működéshez egyszerűen csak csatlakoztassa

A WiZ együttműködik meglévő Wi-Fi-routerével, és használatához nincs szükség további átjárókra. Egyszerűen csatlakoztassa új fényforrását, töltsse le a WiZ alkalmazást, és már kész is van!

## Vezérlés bárhonnan

Okostelefonja segítségével bárhonnan vezérelheti WiZ fényforrásait. Többé nem kell amiatt aggódnia, hogy égve felejtí a lámpákat, amikor elmegy otthonról. A WiZ alkalmazás iOS- és Android-rendszerre érhető el.

## Hangvezérlés

A fényforrások kézzel történő szabályozása helyett használja inkább a hangját! A Google Segéd, az Amazon Alexa vagy a Siri Parancsok segítségével egyszerű utasításokkal be- és kikapcsolhatja a lámpákat, szabályozhatja a fényerőt, és személyre szabott fénybeállításokat aktiválhat.

## Intelligens fényerő-szabályozás

A fényforrások fényerejének beállításához okostelefonját, a WiZmote távirányítót és hangparancsokat is használhat, így nem kell drága fényerő-szabályozót vásárolnia.

## A világítás automatizálása ütemezéssel

A világítást napi vagy heti rutinjának megfelelően automatizálhatja. Beállíthatja, hogy a világítás felkapcsoljon, mire hazaér, illetve automatikusan kikapcsoljon, amikor nincs rá szükség.

## Az energiafogyasztás nyomon követése

A WiZ alkalmazás folyamatosan nyomon követi a fényforrások energiafogyasztását. A heti és napi jelentések áttekintésével okosan tervezheti meg a világítást, és optimális energiafogyasztást érhet el otthonában.

## A melegtől a hideg fehérig állítható színhőmérséklet és előre programozott módok

A hangulatának leginkább megfelelő környezet megteremtéséhez válasszon az energetizáló, hideg fehérőtől a lágy, meleg fehérig terjedő világítási módok közül, vagy egyszerűen használja az előre programozott üzemmódokat, például a Fókusz vagy a Relaxáció üzemmódot.

## Személyre szabott hangulatvilágítás

A különböző színes és fehér fények kombinálásával az adott pillanatnak tökéletesen megfelelő hangulatvilágítást hozhat létre. Az így megalkotott kombinációt el is mentheti, és az alkalmazás, a WiZmote vagy hangparancsok használatával bármikor újra aktiválhatja.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: ST64
- Foglalat/fejelés: E27
- Üveg típusa: Átlátszó
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Dimmelhető: Igen

## Fényforrás méretei

- Tömeg: 0,055 kg

## Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 15 000

## További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen
- Napenergia: Nem
- Színhőmérsékletet változtató szabályozható fény: Nem

## A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): ≥90
- Színhőmérséklet: 2700-6500 K
- Fényszín kategóriája: Szabályozható fehér
- Névleges fényáram: 806 lm
- Bekapcsolási idő: <0.5 s
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 115

**Egyéb**

- EyeComfort: Igen

**Egyéb jellemzők**

- Lámpa áramerőssége: 43 mA

**Csomagolási információk**

- EAN: 8719514372245
- EOC: 871951437224500
- Termék megnevezése: PHI WFB 60W ST64 E27 927-65 CL 1PF/6

**Energiafogyasztás**

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 60 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): E
- Teljesítmény: 7 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 7

**A termék méretei és tömege**

- Teljes magasság: 143 mm
- Teljes hossz: 143 mm
- Teljes szélesség: 64 mm

**Névleges teljesítményadatok**

- Névleges élettartam: 15 000
- Névleges fényáram: 806 lm
- Névleges teljesítmény: 7 W

**Szervíz**

- Jótállás: 2 év

**Műszaki adatok**

- Frekvencia: 50-60
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 1901145

**A fényforrás**

- Szoftverfrissítésekkel: Igen

**A következőket támogatja**

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- WIFI: 802.11b/g/n
- Meghatározott támogatási időszak: Minimum of 60 months after introduction date
- Kiegészítők maximális száma: 9999
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitás más gyártók rendszereivel: Alexa, Google Home, Otthonos, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-gyorsbillentyűk
- Matter-funkciók: Harmadik féltől származó hubokon keresztül (Wi-Fi)

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8719514372245
- Nettó tömeg: 0,06 kg
- Bruttó tömeg: 0,09 kg
- Magasság: 18,5 cm
- Hosszúság: 8,5 cm
- Szélesség: 8,5 cm



Kiadás dátuma:  
2026-05-30  
Verzió: 0.172

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)