

PHILIPS

Szpot, 4,7 W (50 W-tal
egyenértékű), PAR16,
GU10

Okos LED

Színes

Műanyag

A működéshez egyszerűen csak
csatlakoztassa

Íranyítsa a WiZ alkalmazással
vagy a hangjával



8719514372344



Színes fény, amely megfelel a hangulatának

A GU10 foglalatú, teljes színskálájú, okos Philips LED-fényforrással szórt, színes fényt kelthet a szokványos süllyesztett lámpatestekkel vagy reflektorokkal. WiZ-csatlakozással rendelkezik: meglévő Wi-Fi-hálózathoz kapcsolva a WiZ alkalmazással vagy a hangjával vezérelheti.

Egyszerű beállítás

- A működéshez egyszerűen csak csatlakoztatni kell. A meglévő Wi-Fi-hálózattal használható.

Intelligens szabályozás

- Okostelefonnal bárholnan vezérelhető.
- Hangvezérlés a Google Segéd, az Alexa és a Siri Parancsok használatával

Intelligens funkciók

- A világítás automatizálása ütemezéssel
- Előre programozott jóléti funkciók

Világítási módok

- A melegtől a hideg fehérig állítható színhőmérséklet és előre programozott módok
- Több millió szín és dinamikus világítási módok
- Személyre szabott hangulatvilágítás, beállított dinamikus világítási módokkal.

Fénypontok

A működéshez egyszerűen csak csatlakoztassa

A WiZ együttműködik meglévő Wi-Fi-routerével, és használatához nincs szükség további átjárókra. Egyszerűen csatlakoztassa új fényforrását, töltse le a WiZ alkalmazást, és már kész is van!

Vezérlés bárholonnan

Okostelefonja segítségével bárholonnan vezérelheti WiZ fényforrásait. Többé nem kell amiatt aggódnia, hogy égve felejtí a lámpákat, amikor elmegy otthonról. A WiZ alkalmazás iOS- és Android-rendszerre érhető el.

Hangvezérlés

A fényforrások kézzel történő szabályozása helyett használja inkább a hangját! A Google Segéd, az Amazon Alexa vagy a Siri Parancsok segítségével egyszerű utasításokkal be- és kikapcsolhatja a lámpákat, szabályozhatja a fényerőt, és személyre szabott fénybeállításokat aktiválhat.

A világítás automatizálása ütemezéssel

A világítást napi vagy heti rutinjának megfelelően automatizálhatja. Beállíthatja, hogy a világítás felkapcsoljon, mire hazaér, illetve automatikusan kikapcsoljon, amikor nincs rá szükség.

Előre programozott jóléti funkciók

A WiZ alkalmazás előre programozott jóléti funkcióival mindig a cirkadián ritmusa szempontjából legelőnyösebb világítási mintát élvezheti. A WiZ élénk nappali fényt biztosít, amikor összpontosítania és fókuszálnia kell, majd fokozatosan lágy, meleg fehér fényre vált, így támogatva az ellazulást és a pihentető alvást.

A melegtől a hideg fehérig állítható színhőmérséklet és előre programozott módok

A hangulatának leginkább megfelelő környezet megteremtéséhez válasszon az energetizáló, hideg fehéről a lágy, meleg fehérig terjedő világítási módok közül, vagy egyszerűen használja az előre programozott üzemmódokat, például a Fókusz vagy a Relaxáció üzemmódot.

Több millió szín és dinamikus világítási módok

Válasszon a több millió színből álló palettából, és teremtsen fantasztikus hangulatot otthonában. Élvezze a környezetét csodás fénybe burkoló, dinamikus világítási effektusaink finom különbségeit.

Személyre szabott hangulatvilágítás

A különböző színes és fehér fények kombinálásával az adott pillanatnak tökéletesen megfelelő hangulatvilágítást hozhat létre. Az így megalkotott kombinációt el is mentheti, és az alkalmazás, a WiZmote vagy hangparancsok használatával bármikor újra aktiválhatja.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: PAR16
- Foglalat/fejelés: GU10
- Technológia: Smart Wi-Fi
- Szabályozható: Csak specifikus fényerő-szabályozókkal

Fényforrás méretei

- Magasság: 5,8 cm
- Tömeg: 0,05 kg
- Szélesség: 5 cm

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000 h

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 36 fok
- Színkonzisztencia: 6SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 90
- Színhőmérséklet: 2200-6500 K
- Fényszín kategóriája: Színes
- Névleges fényáram: 345 lm
- Bekapcsolási idő: <0.5 s
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő

Egyéb

- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 40 mA
- Hatásfok: 73 lm/W

Csomagolási információk

- EAN: 8719514372344
- EOC: 871951437234400
- Termék megnevezése: PHI WFB 50W GU10 922-65 RGB 1PF/6

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.51
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 4,7 W
- Teljesítmény: 50 W
- Energiahatékonysági címke (EEL): F

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 5,8 cm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges sugárzási szög: 36 fok
- Névleges élettartam: 15 000 h
- Névleges fényáram: 345 lm
- Mért fényerősség maximuma: 550 cd
- Névleges teljesítmény: 4.7 W

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 584542

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514372344
- Nettó tömeg: 0,05 kg
- Bruttó tömeg: 0,09 kg
- Magasság: 16 cm
- Hosszúság: 7 cm
- Szélesség: 7 cm
- Cikkszám (12NC): 929002448421



Kiadás dátuma:
2024-04-11
Verzió: 0.173

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com