

# PHILIPS

Gyertyaizzó, 4,9 W (40 W-tal egyenértékű), C37, E14

Okos LED

Szabályozható fehér

Műanyag

A működéshez egyszerűen csak csatlakoztassa

Írányítsa a WiZ alkalmazással vagy a hangjával



8719514372382



## Válasszon a meleg és a hideg fehér fény közül

Az E14-es fejelésű, szabályozható, gyertya formájú, okos Philips LED-fényforrással a meleg vagy hideg fehér fény bármelyik árnyalatát előállíthatja a kandaláberes szerelvényeivel. WiZ-csatlakozással rendelkezik: meglévő Wi-Fi-hálózatához kapcsolva a WiZ alkalmazással vagy a hangjával vezérelheti.

### Intelligens szabályozás

- Connected by WiZ

### Intelligens funkciók

- SpaceSense mozgásérzékelés

### Intelligens eszközök

- Matter-tanúsítvány

# Fénypontok

## Connected by WiZ

Teljes mértékben kompatibilis minden Connected by WiZ termékkel – a WiZ alkalmazással állíthatja be és érheti el az okosvilágítás minden előnyét.

## SpaceSense mozgásérzékelés



Alakítsa lámpáit mozgásérzékelővé a beépített SpaceSense technológiával, amelyek automatikusan felkapcsolnak, amikor belép a helyiségbe – ehhez mindössze két vagy több Connected by WiZ lámpára vagy eszközre van szükség.

## Matter-tanúsítvány



Írnyítsa úgy, ahogy Önnek kényelmes – a Matter-kompatibilitásnak köszönhetően zökkenőmentesen integrálható az Alexával, a Google Home-mal és az Apple Home-mal.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: C37
- Foglalat/fejelés: E14
- Üveg típusa: Matt
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Dimmelhető: Igen

## Fényforrás méretei

- Tömeg: 0,045 kg

## Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

## További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen
- Napenergia: Nem
- Színhőmérsékletet változtató szabályozható fény: Nem

## A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 90
- Színhőmérséklet: 2700–6500 K
- Fényszín kategóriája: Szabályozható fehér
- Névleges fényáram: 470 lm
- Bekapcsolási idő: <0.5 s
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 95

## Egyéb

- EyeComfort: Igen

**Egyéb jellemzők**

- Lámpa áramerőssége: 40 mA

**Csomagolási információk**

- EAN: 8719514372382
- EOC: 871951437238200
- Termék megnevezése: PHI WFB 40W C37 E14 927-65 TW 1PF/6

**Energiafogyasztás**

- Teljesítménytényező: 0.51
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 40 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): F
- Teljesítmény: 4,9 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 5

**A termék méretei és tömege**

- Teljes magasság: 11,6 mm
- Teljes hossz: 11,6 mm
- Teljes szélesség: 3,9 mm

**Névleges teljesítményadatok**

- Névleges élettartam: 15 000
- Névleges fényáram: 470 lm
- Névleges teljesítmény: 4.9 W

**Szervíz**

- Jótállás: 2 év

**Műszaki adatok**

- Frekvencia: 50-60
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 1901099
- Fényárammérési referencia: Sphere

**A fényforrás**

- Szoftverfrissítésekkel: Igen

**A következőket támogatja**

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- WIFI: 802.11b/g/n
- Meghatározott támogatási időszak: Minimum of 60 months after introduction date
- Kiegészítők maximális száma: 9999
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitás más gyártók rendszereivel: Alexa, Google Home, Otthonos, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-gyorsbillentyűk
- Matter-funkciók: Harmadik féltől származó hubokon keresztül (Wi-Fi)

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8719514372382
- Nettó tömeg: 0,05 kg
- Bruttó tömeg: 0,09 kg
- Magasság: 16 cm
- Hosszúság: 7 cm
- Szélesség: 7 cm



Kiadás dátuma:  
2026-06-10  
Verzió: 0.311

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)