

PHILIPS

Izzó, 13 W (100 W-tal egyenértékű), A67, E27

Okos LED

Szabályozható fehér

Műanyag

A működéshez egyszerűen csak csatlakoztassa

Íranyítsa a WiZ alkalmazással vagy a hangjával



8719514372528



Válasszon a meleg és a hideg fehér fény közül

A nagy fényerejű, A67 méretű, okos Philips LED-fényforrással bármilyen meleg vagy hideg fehér árnyalatot előállíthat a szokványos szerelvényekkel is. WiZ-csatlakozással rendelkezik: meglévő Wi-Fi-hálózatahoz kapcsolva a WiZ alkalmazással vagy a hangjával vezérelheti.

Egyszerű beállítás

- A működéshez egyszerűen csak csatlakoztatni kell. A meglévő Wi-Fi-hálózattal használható.

Intelligens szabályozás

- Okostelefonnal bárholnan vezérelhető.
- Hangvezérlés a Google Segéd, az Alexa és a Siri Parancsok használatával

Intelligens funkciók

- A világítás automatizálása ütemezéssel
- Az energiafogyasztás nyomon követése
- Előre programozott jólléti funkciók

Világítási módok

- A melegtől a hideg fehérig állítható színhőmérséklet és előre programozott módok
- Személyre szabott hangulatvilágítás, beállított dinamikus világítási módokkal.

Fénypontok

A működéshez egyszerűen csak csatlakoztassa

A WiZ együttműködik meglévő Wi-Fi-routerével, és használatához nincs szükség további átjárókra. Egyszerűen csatlakoztassa új fényforrását, töltsse le a WiZ alkalmazást, és már kész is van!

Vezérlés bárholonnan

Okostelefonja segítségével bárholonnan vezérelheti WiZ fényforrásait. Többé nem kell amiatt aggódnia, hogy égve felejtí a lámpákat, amikor elmegy otthonról. A WiZ alkalmazás iOS- és Android-rendszerre érhető el.

Hangvezérlés

A fényforrások kézzel történő szabályozása helyett használja inkább a hangját! A Google Segéd, az Amazon Alexa vagy a Siri Parancsok segítségével egyszerű utasításokkal be- és kikapcsolhatja a lámpákat, szabályozhatja a fényerőt, és személyre szabott fénybeállításokat aktiválhat.

A világítás automatizálása ütemezéssel

A világítást napi vagy heti rutinjának megfelelően automatizálhatja. Beállíthatja, hogy a világítás felkapcsoljon, mire hazaér, illetve automatikusan kikapcsoljon, amikor nincs rá szükség.

Az energiafogyasztás nyomon követése

A WiZ alkalmazás folyamatosan nyomon követi a fényforrások energiafogyasztását. A heti és napi jelentések áttekintésével okosan tervezheti meg a világítást, és optimális energiafogyasztást érhet el otthonában.

Előre programozott jólléti funkciók

A WiZ alkalmazás előre programozott jólléti funkcióival mindig a circadián ritmusa szempontjából legelőnyösebb világítási mintát élvezheti. A WiZ élénk nappali fényt biztosít, amikor összpontosítania és fókuszálnia kell, majd fokozatosan lágy, meleg fehér fényre vált, így támogatva az ellazulást és a pihentető alvást.

A melegtől a hideg fehérig állítható színhőmérséklet és előre programozott módok

A hangulatának leginkább megfelelő környezet megteremtéséhez válasszon az energetizáló, hideg fehéről a lágy, meleg fehérig terjedő világítási módok közül, vagy egyszerűen használja az előre programozott üzemmódokat, például a Fókusz vagy a Relaxáció üzemmódot.

Személyre szabott hangulatvilágítás

A különböző színes és fehér fények kombinálásával az adott pillanatnak tökéletesen megfelelő hangulatvilágítást hozhat létre. Az így megalkotott kombinációt el is mentheti, és az alkalmazás, a WiZmote vagy hangparancsok használatával bármikor újra aktiválhatja.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: A67
- Foglalat/fejelés: E27
- Technológia: Smart Wi-Fi
- Üveg típusa: Matt
- Szabályozható: Csak specifikus fényerő-szabályozókkal
- Fényforrás kialakítása: Matt

Fényforrás méretei

- Magasság: 14,2 cm
- Tömeg: 0,102 kg
- Szélesség: 7,7 cm

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000 h

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 90
- Színhőmérséklet: 2700-6500 K
- Fényszín kategóriája: Szabályozható fehér
- Névleges fényáram: 1521 lm
- Bekapcsolási idő: <0.5 s
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő

Egyéb

- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 110 mA
- Hatásfok: 117 lm/W

Csomagolási információk

- EAN: 8719514372528
- EOC: 871951437252800
- Termék megnevezése: PHI WFB 100W A67 E27 927-65 TW 1PF/6

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.55
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 13 W
- Teljesítmény: 100 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): E

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 14,2 cm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 15 000 h
- Névleges fényáram: 1521 lm
- Névleges teljesítmény: 13 W

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 1901112

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514372528
- Nettó tömeg: 0,1 kg
- Bruttó tömeg: 0,11 kg
- Magasság: 18,5 cm
- Hosszúság: 8,5 cm
- Szélesség: 8,5 cm



Kiadás dátuma:
2025-03-20
Verzió: 0.204

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com