

# PHILIPS

Izzó, 8 W (60 W-tal  
egyenértékű), A60, E27

Okos LED

Meleg fehér

Műanyag

A működéshez egyszerűen csak  
csatlakoztassa

Íranyítsa a WiZ alkalmazással  
vagy a hangjával



8719514372566



## Hangulatos, meleg fehér fény

Az állítható fehér fényű, okos Philips LED-fényforrás segítségével meleg fehér fénnel világíthat E27-lámpatestjeivel. WiZ-csatlakozással rendelkezik: meglévő Wi-Fi-hálózatához kapcsolva a WiZ alkalmazással vagy a hangjával vezérelheti.

### Egyszerű beállítás

- A működéshez egyszerűen csak csatlakoztatni kell. A meglévő Wi-Fi-hálózattal használható.

### Intelligens szabályozás

- Okostelefonnal bárholnan vezérelhető.
- Hangvezérlés a Google Segéd, az Alexa és a Siri Parancsok használatával

### Intelligens funkciók

- Intelligens fényerő-szabályozás alkalmazás, hang vagy fényerő-szabályozó segítségével
- A világítás automatizálása ütemezéssel
- Az energiafogyasztás nyomon követése

### Világítási módok

- Személyre szabott hangulatvilágítás, beállított dinamikus világítási módokkal.
- Lágy, meleg fehér fény

# Fénypontok

## A működéshez egyszerűen csak csatlakoztassa

A WiZ együttműködik meglévő Wi-Fi-routerével, és használatához nincs szükség további átjárókra. Egyszerűen csatlakoztassa új fényforrását, töltsse le a WiZ alkalmazást, és már kész is van!

## Vezérlés bárhonnan

Okostelefonja segítségével bárhonnan vezérelheti WiZ fényforrásait. Többé nem kell amiatt aggódnia, hogy égve felejtí a lámpákat, amikor elmegy otthonról. A WiZ alkalmazás iOS- és Android-rendszerre érhető el.

## Hangvezérlés

A fényforrások kézzel történő szabályozása helyett használja inkább a hangját! A Google Segéd, az Amazon Alexa vagy a Siri Parancsok segítségével egyszerű utasításokkal be- és kikapcsolhatja a lámpákat, szabályozhatja a fényerőt, és személyre szabott fénybeállításokat aktiválhat.

## Intelligens fényerő-szabályozás

A fényforrások fényerejének beállításához okostelefonját, a WiZmote távirányítót és hangparancsokat is használhat, így nem kell drága fényerő-szabályozót vásárolnia.

## A világítás automatizálása ütemezéssel

A világítást napi vagy heti rutinjának megfelelően automatizálhatja. Beállíthatja, hogy a világítás felkapcsoljon, mire hazaér, illetve automatikusan kikapcsoljon, amikor nincs rá szükség.

## Az energiafogyasztás nyomon követése

A WiZ alkalmazás folyamatosan nyomon követi a fényforrások energiafogyasztását. A heti és napi jelentések áttekintésével okosan tervezheti meg a világítást, és optimális energiafogyasztást érhet el otthonában.

## Személyre szabott hangulatvilágítás

A különböző színes és fehér fények kombinálásával az adott pillanatnak tökéletesen megfelelő hangulatvilágítást hozhat létre. Az így megalkotott kombinációt el is mentheti, és az alkalmazás, a WiZmote vagy hangparancsok használatával bármikor újra aktiválhatja.

## Lágy, meleg fehér fény

Teremtsen meghitt hangulatot meleg fehér fénnel. Intelligens világítás, amely alkalmazkodik a napi rutinjához.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: A60
- Foglalat/fejelés: E27
- Technológia: Smart Wi-Fi
- Üveg típusa: Matt
- Szabályozható: Csak specifikus fényerő-szabályozókkal

## Fényforrás méretei

- Magasság: 12,2 cm
- Tömeg: 0,06 kg
- Szélesség: 6 cm

## Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 25 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 25 000 h

## A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 90
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Fényszín kategóriája: Lágy fehér
- Névleges fényáram: 806 lm
- Bekapcsolási idő: <0.5 s
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő

## Egyéb

- EyeComfort: Igen

**Egyéb jellemzők**

- Lámpa áramerőssége: 70 mA
- Hatásfok: 100 lm/W

**Csomagolási információk**

- EAN: 8719514372566
- EOC: 871951437256600
- Termék megnevezése: PHI WFB 60W A60 E27 927 DIM 1PF/6

**Energiafogyasztás**

- Teljesítménytényező: 0.51
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 8 W
- Teljesítmény: 60 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): F

**A termék méretei és tömege**

- Hosszúság: 12,2 cm

**Névleges teljesítményadatok**

- Névleges élettartam: 25 000 h
- Névleges fényáram: 806 lm
- Névleges teljesítmény: 8 W

**Szerviz**

- Jótállás: 2 év

**Műszaki adatok**

- Frekvencia: 50-60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 584554



Kiadás dátuma:  
2024-09-06  
Verzió: 0.213

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)