

# PHILIPS

June fali lámpa 12 W E27  
P45, fényforrás nélkül

myGarden

Fényforrás nélkül

Antracit

Érzékelő;Vízálló



8719514385306



## Mindig világosságra érhet haza

Vigyen modern stílust a kertjébe! Ez az antracitszürke, mozgásérzékelővel rendelkező Philips myGarden fali lámpa karcsú formájával magára vonja a figyelmet. Meleg fehér, energiatakarékos fénnel üdvözli Önt hazatérésekor.

### Érezze magát üdvözölve otthon fényekkel

- Barátságos és megnyugtató fény
- Egyszerűen beállítható érzékelő

### Vigyen stílust kertjébe fényekkel

- Dekoratív kültéri világítás
- Válassza a modern stílushoz
- Válasszon kültéri fali lámpát
- Kiváló minőségű alumínium és kiváló szintetikus anyagok

### Világítsa meg a kertét kiváló minőségű lámpákkal

- Energiatakarékos
- Mindig tartozék a Philips fényforrás
- Nagy teljesítményű világítás

### Tapasztalja meg a kültéri világítást egyszerűen

- Időjárásálló

# Fénypontok

## Barátságos és megnyugtató fény

A mozgásérzékelő automatikusan bekapcsol, amikor Ön haza érkezik, illetve tudja Önnel, ha jön valaki.

## Egyszerűen beállítható érzékelő



Az egyszerű beállítási eljárás révén könnyen beállíthatja, hogy mikor és mennyi ideig kapcsolja fel az automatikus érzékelő a világítás(oka)t.

## Dekoratív kültéri világítás

A kültéri világítás még szebbé teszi a kertet vagy egyéb kültéri helyszínt, megvilágítva a szemet gyönyörködtető részeket, stílusos fényt szolgáltatva a járdaösvényeknek, illetve tökéletes hangulatot teremthet a barátokkal és családtagokkal eltöltött különleges estékhez. Ezért hozta létre a Philips a myGarden termékcsaládot, mely a stílust és praktikumot ötvöző, lenyűgözően mutatós kültéri lámpák választékát kínálja, így Ön saját stílusában hozhatja ki a kültéri helyszínekből a lehető legtöbbet.

## Válassza a modern stílushoz

Ez az Európában tervezett lámpa egyedülálló vonalvezetésével segít a modern stílusú kültéri helyszínek kialakításában.

## Válasszon kültéri fali lámpát

Hozza ki a legtöbbet a kültéri helyszínből ezzel a fali lámpával, amely tökéletes a bejárati ajtó melletti területre vagy a terasz falaira.

## Kiváló minőségű anyagok

Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. Kifejezetten strapabíró, hosszú élettartamú anyagokból készült, így éjjel éjre megbízhatóan megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű öntött alumíniumból és kiváló szintetikus anyagokból készült.

## Energiatakarékos



Ez a Philips lámpa a hagyományos fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így kisebb lesz a villanyszámlája; vagyis pénzt takarít meg amellet, hogy óvja környezetét.

## Mindig tartozék a Philips fényforrás



A csomag kiváló minőségű Philips EcoLamp energiatakarékos fényforrásokat tartalmaz a legjobb fényhatás eléréséhez.

## Nagy teljesítményű világítás

A kültéri lámpa erőteljes, meleg fehér fényt áraszt. Ragyogó fény a kert vagy terasz megvilágításához.

## Időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten nedves kültéri helyszínekre tervezték és szigorú teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. A lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védett a ráfröccsenő vízzel szemben; a termék kültéren a legáltalánosabb használatra alkalmas, ideális fényforrás.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Antracit
- Anyag: Alumínium

## Tartósság

- Névleges élettartam: 10 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Nem
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Nem
- Mozgásérzékelő: Igen

## Kert

- Kert: Kert és terasz

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::  
Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Érzékelő, Vízálló

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,558 kg
- Magasság: 19,5 cm
- Hosszúság: 19,5 cm
- Szélesség: 13,5 cm

## Szerviz

- Jótállás: 2 év

## Műszaki adatok

- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: fényforrás nélkül
- Foglalat/fejelés: E27
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 12 W
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 12
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: II. osztály
- Cserélhető fényforrás: Igen
- A fényforrások száma: 1

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514385306
- Nettó tömeg: 0,56 kg
- Bruttó tömeg: 0,88 kg
- Magasság: 16,3 cm
- Hosszúság: 21 cm
- Szélesség: 21 cm



Kiadás dátuma:  
2025-05-29  
Verzió: 0.228

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)