

PHILIPS

Donutclip asztali
lámpa

Asztali lámpák

4000 K

Fehér

Szabályozható



8719514396890



Kellemes LED-világítás szemkímélő fénnel

Csíptetős olvasólámpa beépített li-akkumulátorral a nagyobb kényelem érdekében

Prémium minőség

- EyeComfort - a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.

Vezérlőelem

- Fokozatos fényerő-szabályozás

Fénypontok

Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy

megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a

színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

Fokozatos fényerő-szabályozás

Válassza ki a hangulathoz illő fényerőt.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Dimmelhető: Igen

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 90
- Színhőmérséklet: 4000 K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 76

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoba, Nappali, Iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Asztali lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Szabályozható

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 600 mA

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,25 kg
- Teljes magasság: 380 mm
- Teljes hossz: 99 mm
- Teljes szélesség: 290 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 175
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Hideg fehér fény
- Hálózati tápellátás: 5 V
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 3
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: III. osztály – Biztonságos törpefeszültségű

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514396890
- Nettó tömeg: 0,25 kg
- Bruttó tömeg: 0,38 kg
- Magasság: 18 cm
- Hosszúság: 6,5 cm
- Szélesség: 17 cm



Kiadás dátuma:
2026-05-30
Verzió: 0.531

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com