

# PHILIPS

Doris mennyezeti  
lámpa, 6 W

Kültéri lámpatestek


2700 K

Nikkel

Vízálló



8719514417830



## Teremtse meg stílusát a fényvel

A nikkelből készült Philips Doris modern stílust visz a kültérre, és kiváló minőségű, meleg fényvel világítja meg a bejáratot.

### Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Hosszú élettartam – akár 15 000 óra

### Korszerű LED-jelzőfény

- Kiváló minőségű LED-es lámpa

### Prémium minőség

- Kiváló minőségű anyagok

### Szabadtéri használatra

- IP54 – időjárásálló

### Kiváló minőségű fényforrás

- Meleg fehér fény (2700 K)

# Fénypontok

## Hosszú élettartam – akár 15 000 óra



Ez a megbízható, kiváló minőségű LED-es lámpa akár 15 000 órán át világít. Nyugodt lehet, hogy évekig nem kell aggódnia a karbantartás miatt, miközben minden este gyönyörködhet a tökéletes kerti fényben.

## Kiváló minőségű LED-es lámpa



Ezek a LED-es lámpák a Philips által kifejlesztett egyedülálló technológiát használják. Azonnal bekapcsolnak, és optimális fényáramot biztosítanak, amely kiemeli a kert élénk színeit.

## Kiváló minőségű anyagok




A Philips kültéri lámpa kiváló minőségű anyagokból készült, pazar kivitelezéssel. Ez a robusztus termék bármilyen időjárásban ellenáll a rozsdásodásnak, így hosszan tartó használatot biztosít.

## IP54 – időjárásálló

Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. IP54 besorolása azt jelenti, hogy védett a por és ráfröccsenő víz ellen, ezért ideális általános kültéri használatra.

## Meleg fehér fény (2700 K)



Tudta-e, hogy a fehér fény különböző árnyalatait különböző színhőmérsékletekkel jelölik, amelyeket Kelvinben (K) mérnek? Az alacsonyabb színhőmérséklet meleg, kellemes fehér fényt, míg a magasabb színhőmérséklet hűvös, energikusabb fehér fényt jelent. Ez a 2700 K színhőmérsékletű lámpa meleg, megnyugtató fényt sugároz.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Nikkel
- Anyag: Fém, Műanyag

## Tartósság

- Névleges élettartam: 15 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

**További funkcióval/tartozékkal**

- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- click!FIX felszerelés: Igen
- Az összes fényerő-szabályozóval kompatibilis: Nem
- Alkonykapcsoló: Nem
- Határozott fénysugár: Igen
- Szabályozható: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- FFP - Könnyen kezelhető csomagolás: Nem
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozgásérzékelő és alkonykapcsoló: Nem
- Mozgásérzékelő: Nem
- Hordozható: Nem
- Tartozék távvezérlő: Nem
- Bármilyen irányba szabadon elfordítható: Nem
- Napenergia: Nem
- Dönthető lámpafej (fel-le): No
- USB töltés: Nem
- Központi elem: Nem
- Csatlakozó típusa: No plug

**Kert**

- Kert: Kert és terasz

**A fény jellemzői**

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K

**Egyéb**

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Vízálló

**Energiafogyasztás**

- Teljesítmény: 6

**A termék méretei és tömege**

- Nettó tömeg: 0,26 kg
- Teljes magasság: 70 mm
- Teljes hossz: 220 mm
- Teljes szélesség: 220 mm

**Szerviz**

- Jótállás: 5 év

**Műszaki adatok**

- A lámpa teljes fényárama: 600
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Meleg fehér fény
- A mellékelt fényforrás energiaosztálya: F
- IP-kód: IP54
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Nem

**A fényforrás**

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

**A következőket támogatja**

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8719514417830
- Nettó tömeg: 0,26 kg
- Bruttó tömeg: 0,53 kg
- Magasság: 28 cm
- Hosszúság: 9 cm
- Szélesség: 28 cm



Kiadás dátuma:  
2026-05-30  
Verzió: 0.343

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)