

# PHILIPS

Ivory asztali lámpa

Asztali lámpák

2700/3600/5000 K

Fehér

Szabályozható

8719514420410



## Kellemes LED-világítás szemkímélő fénnel

A robusztus kialakítású és optimális teljesítményű Philips LED Performance asztali lámpa a tökéletes lámpatest, amely kiváló minőségű és erős fénnel világít meg bármilyen otthoni teret. Kellemes fénye kíméli a szemet.

### **Prémium minőség**

- EyeComfort - a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.

### **Vezérlőelem**

- Fokozatos fényerő-szabályozás

# Fénypontok

## Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy

megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a

színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

## Fokozatos fényerő-szabályozás

Válassza ki a hangulathoz illő fényerőt.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Dimmelhető: Igen

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

## Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000
- Névleges élettartam: 15 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

## A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 90
- Színhőmérséklet: 2700–4000–6500 K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 26

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoba, Nappali, Iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Asztali lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Szabályozható

## Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 1000 mA

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,5 kg
- Teljes magasság: 353 mm
- Teljes hossz: 340 mm
- Teljes szélesség: 114 mm

## Szerviz

- Jótállás: 2 év

## Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 130
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Állítható fehér fény
- Hálózati tápellátás: 5 V
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 5
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: III. osztály – Biztonságos törpefeszültségű

## A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

## A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

8719514420410

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8719514420410
- Nettó tömeg: 0,5 kg
- Bruttó tömeg: 0,75 kg
- Magasság: 41,1 cm
- Hosszúság: 12,5 cm
- Szélesség: 17,6 cm



Kiadás dátuma:  
2026-05-30  
Verzió: 0.351

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)