

PHILIPS

Tükörlámpa
hordozható lámpa

Hordozható világítás

5000/4000/3000 K

Rózsaszín

Szabályozható

8719514420458



Kellemes LED-világítás szemkímélő fénnel

A robusztus kialakítású és optimális teljesítményű Philips LED Performance asztali lámpa a tökéletes lámpatest, amely kiváló minőségű és erős fénnel világítja meg a lakás bármelyik részét. Kellemes fénye kíméli a szemet.

Fényhatás

- SceneSwitch színváltó

Prémium minőség

- EyeComfort – a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.

Vezérlőelem

- Fokozatos fényerő-szabályozás

Fénypontok

SceneSwitch színváltó

A SceneSwitch színváltóval az egész otthonát sajátos hangulatúvá teheti. Segít koncentrálni a hűvös nappali fény, termelékenyebb lesz a tevékenység a hideg fehér fényben, és jólesik a pihenés, ha meleg fehér fény veszi körül. Egy szó mint száz, a fogyasztók napi tevékenységeiknek megfelelően állíthatják be otthonuk világítását.

Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a

színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

Fokozatos fényerő-szabályozás

Válassza ki a hangulathoz illő fényerőt.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Szabályozható: Igen

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Rózsaszín
- Anyag: Fém, Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 95
- Színhőmérséklet: 2700-4000-6500 K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 17 lm/W

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoba
- Stílus: Kortárs
- Típus: Hordozható világítás
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Szabályozható

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 900 mA

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,74 kg
- Teljes magasság: 282 mm
- Teljes hossz: 195 mm
- Teljes szélesség: 88 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 60
- Színhőmérséklet: 5000/4000/3000
- Hálózati tápellátás: 5 V
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 4.5
- IP-kód: IP20 | Ujjak behatolása ellen védett
- Védelmi osztály: III. osztály – Biztonságos törpefeszültségű



Kiadás dátuma:
2025-09-24
Verzió: 0.520

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com