

# PHILIPS

Mauve mennyezeti  
lámpa, 16 W

Mennyezeti lámpák

2700 K

Fehér

Érzékelő



8719514431843



## Mozgásérzékelő fényforrás a kényelem és a további energiatakarékosság érdekében

Növelje a kényelmet, miközben energiát takarít meg! A Philips mozgásérzékelő LED-es mennyezeti lámpája egy érzékelővel könnyen fel- és lekapcsolható, ami azt jelenti, hogy kimehet a helységekből vagy beléphet azokba anélkül, hogy a kapcsoló után kelljen tapogatózni. Széles érzékelési tartománya és az azonnal teljes fényerőt biztosító LED-technológia azt jelenti, hogy az otthoni világítása csak akkor van felkapcsolva, amikor Önnek szüksége van rá.

### **Egyszerűen használható**

- A beépített automatikus mozgásérzékelővel rendelkező lámpatest automatikusan bekapcsol, ha valaki arra sétál.
- Könnyű beállítás

### **Tartósság**

- Energiatakarékos

# Fénypontok

## Beépített mozgásérzékelő Könnyű beállítás

Nincs több gond a telepítéssel.  
Egyszerűen csak fel kell akasztani vagy

rögzíteni a falra vagy a mennyezetre,  
csatlakoztatni az áramforráshoz, és a  
lámpatest máris világításra kész.

## Energiatakarékos

Energiát takarít meg – ami kedvező a  
pénztárcája és a környezet számára is.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

## Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000

## Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejjű spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

## A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: <2

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::  
Hálószoba, Nappali, Étkező, Konyha,  
Otthoni iroda, Garázs
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Érzékelő

## Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 140 mA
- Hatásfok: 106 lm/W

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,5 kg
- Magasság: 7,2 cm
- Hosszúság: 32 cm
- Szélesség: 32 cm

## Szerviz

- Jótállás: 5 év

## Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- Átmérő: 320 mm
- A lámpa teljes fényárama: 1700
- Színhőmérséklet: 2700
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest:  
Nem
- LED: Igen
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztály

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514431843
- Nettó tömeg: 0,48 kg
- Bruttó tömeg: 0,79 kg
- Magasság: 34,2 cm
- Hosszúság: 8,2 cm
- Szélesség: 34,2 cm



Kiadás dátuma:  
2025-03-18  
Verzió: 0.262

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)