

# PHILIPS

Mauve mennyezeti  
lámpa, 16 W

Mennyezeti lámpák

4000 K

Fehér

Érzékelő



8719514431867



## Mozgásérzékelő fényforrás a kényelem és a további energiatakarékosság érdekében

Növelje a kényelmet, miközben energiát takarít meg! A Philips mozgásérzékelő LED-es mennyezeti lámpája egy érzékelővel könnyen fel- és lekapcsolható, ami azt jelenti, hogy kimehet a helységekből vagy beléphet azokba anélkül, hogy a kapcsoló után kelljen tapogatóznia. Széles érzékelési tartománya és az azonnal teljes fényerőt biztosító LED-technológia azt jelenti, hogy az otthoni világítása csak akkor van felkapcsolva, amikor Önnek szüksége van rá.

### **Egyszerűen használható**

- A beépített automatikus mozgásérzékelővel rendelkező lámpatest automatikusan bekapcsol, ha valaki arra sétál.
- Könnyű beállítás

### **Tartósság**

- Energiatakarékos

# Fénypontok

## Beépített mozgásérzékelő

### Könnyű beállítás

Nincs több gond a telepítéssel.

Egyszerűen csak fel kell akasztani vagy

rögzíteni a falra vagy a mennyezetre, csatlakoztatni az áramforráshoz, és a lámpatest máris világításra kész.

## Energiatakarékos

Energiát takarít meg – ami kedvező a pénztárcája és a környezet számára is.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

## Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000
- Névleges élettartam: 15 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

## A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 4000 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 118

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Konyha, Hálószoba, Étkező, Garázs, Nappali, Iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Érzékelő

## Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 140 mA

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,5 kg
- Teljes magasság: 72 mm
- Teljes hossz: 320 mm
- Teljes szélesség: 320 mm

## Szerviz

- Jótállás: 5 év

## Műszaki adatok

- Átmérő: 320 mm
- A lámpa teljes fényárama: 1900
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Hideg fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt

## A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

## A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514431867
- Nettó tömeg: 0,48 kg
- Bruttó tömeg: 0,79 kg
- Magasság: 34,2 cm
- Hosszúság: 8,2 cm
- Szélesség: 34,2 cm



Kiadás dátuma:  
2026-05-30  
Verzió: 0.252

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)