

PHILIPS

Ozriet mennyezeti
lámpa, 36 W

Mennyezeti lámpák

4000 K

Fehér

Szabályozható



8719514432109



Egy lámpatest. Két fényzóna. Három beállítás.

Ez a modern, karcsú, fehér lámpa kikapcsolva is ugyanolyan jól mutat, mint bekapcsolva. A fő lámpa letisztult, lekerekített vonalait okos lineáris szélvilágítás hangsúlyozza. A két lámpa együttműködve 3 egyedi fénybeállítást kínál. A fő lámpa hideg, 4000 K színhőmérsékletű fényt, a lineáris szélső kiemelő lámpa pedig meleg, 2700 K színhőmérsékletű fényt bocsát ki. A lámpa 3 méretben kapható, így tökéletesen illik a ház bármelyik helyiségébe. A praktikus memóriafunkcióval előhívhatja az utolsó beállítást. Tehát ha egy letisztult, fehér, sok funkcióval rendelkező és az Ön ízléséhez illő dizájnrá vágyik, az Ozriet a tökéletes mennyezeti lámpa az Ön számára.

A nappalijához és hálósobájához tervezve

- Tökéletes a pihenéshez és a társasági életéhez

Illessze belső teréhez.

- Rendkívül lapos kialakítás

Egyszerűen használható

- Jegyeztesse meg kedvenc üzemmódját az egyszerű kiválasztáshoz
- Könnyű beállítás

Fényhatás

- Kéztónás világítás

Fénypontok

Tökéletes a pihenéshez és a társasági élethez

A nappali minden otthon szíve – egy hely, ahol a család összegyűlik és pihen vagy épp a vendégek társalognak. Fontos, hogy a nappali és hálósoba világítása rugalmasan és egyszerűen alkalmazható legyen az egyes használatokhoz a nap folyamán. Különböző fényforrások megfontolt elhelyezése és azok játékos felhasználása is segíthet a térérzet növelésében, hogy a helyiség meleg és barátságos benyomást keltsen.

Rendkívül lapos kialakítás

A karcsú, felületbe süllyesztett kialakítás ideális az alacsony mennyezetű helyiségekben.

Jegyeztesse meg kedvenc üzemmódját az egyszerű kiválasztáshoz

Akár meleg ragyogásra van szüksége a hangulatos estékhez, akár ragyogó fehér fényre az összpontosításhoz, a rendszer megjegyzi kedvenc üzemmódjait, így könnyen kiválaszthatja őket.

Könnyű beállítás

Nincs több gond a telepítéssel. Egyszerűen csak fel kell akasztani vagy rögzíteni a falra vagy a mennyezetre, csatlakoztatni az áramforráshoz, és a lámpatest máris világításra kész.

Kétfónás világítás

Még soha nem volt ilyen egyszerű megváltoztatni szobája hangulatát! A Philips SceneSwitch kétfónás, LED-es mennyezeti lámpa három egyedi beállítással segít megteremteni a kívánt hangulatot. A fő és lineáris szélvilágítás kombinációja olyan lehetőségeket biztosít, amelyek tökéletesek a találkozókhoz, az összpontosításhoz és a meghitt pillanatokhoz. Nincs szükség fényerő-szabályozóra vagy telepítésre – csak a meglévő kapcsolóra.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Szabályozható: Igen

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 20 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 4000 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 113 lm/W

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve: Hálósoba, Nappali, Étkező, Konyha, Iroda, Garázs
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Szabályozható

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 180 mA

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 1,55 kg
- Teljes magasság: 55 mm
- Teljes hossz: 500 mm
- Teljes szélesség: 500 mm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Átmérő: 500 mm
- A lámpa teljes fényárama: 4100
- Színhőmérséklet: 4000
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- IP-kód: IP20 | Ujjak behatolása ellen védett
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8719514432109
- Nettó tömeg: 1,55 kg
- Bruttó tömeg: 2,15 kg
- Magasság: 52,8 cm
- Hosszúság: 5,9 cm
- Szélesség: 52,5 cm



Kiadás dátuma:
2025-08-30
Verzió: 0.271

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com