

# PHILIPS

Runner mennyezeti/  
fali spotlámpa, 2 spot


Mennyezeti/fali  
spotlápák

Fényforrás nélkül

fekete

ClickFix

8719514435315



## Örömteli pillanatok

Ez az ipari stílusú szpotlámpa kicsi, karcsú és egyszerű kialakításánál fogva tökéletesen illik bármilyen modern beltérbe. A fekete színű alumíniumház kitűnő kiegészítője a fényforrásnak. Forgó lámpatestként lenyűgöző dekorációs elem.

### **Alakítson ki egységes beltéri stílust**

- Elegáns és modern kialakítás

### **Különleges jellemzők**

- Állítható fejű spotlámpa
- Elegáns fekete

### **A nappalijához és hálószobájához tervezve**

- Kiváló minőségű anyagok

# Fénypontok

**Vonzóan kortárs**  
**Állítható fejű spotlámpa**



A spotlámpa fejét mozgatva, forgatva vagy döntve oda irányíthatja a fényt, ahová szeretné.

## **Elegáns fekete**

Az időtlen és elegáns fekete modell intenzív, mély ébenfa színű.

## **Kiváló minőségű anyagok**

A lámpa kiváló minőségű anyagokból készült, és a rétegezett mintákból kialakított forma páratlan kivitelezéssel bír. Ezáltal szilárd és hosszantartó használatot biztosít, amely kiemeli otthona ragyogását éveken keresztül.

## Műszaki adatok

### **A fényforrás jellemzői**

- Rendeltetés: Beltéri

### **Formatervezés és kidolgozás**

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém

### **Környezetvédelem**

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

### **További funkcióval/tartozékkal**

- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Nem
- Kétirányú fénysugár: Nem
- click!FIX felszerelés: Igen
- Alkonykapcsoló: Nem
- Határozott fénysugár: Nem
- Szabályozható: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- FFP - Könnyen kezelhető csomagolás: Nem
- Teljesen időjárásálló: Nem
- Integrált LED: Nem
- Mozgásérzékelő és alkonykapcsoló: Nem
- Mozgásérzékelő: Nem
- Tökéletes a hangulatteremtéshez: Igen
- Tökéletes irányfénynek: Igen
- Hordozható: Nem
- Védőburkolatot tartalmaz: Nem
- Tartozék távvezérlő: Nem
- Ellenálló, kiváló minőségű anyag: Igen
- Bármilyen irányba szabadon elfordítható: Igen
- Napenergia: Nem
- Dönthető lámpafej (fel-le): Manual
- USB töltés: Nem
- Központi elem: Nem
- Központi elem: Nem
- Csatlakozó típusa: No plug

**Egyéb**

- Különösen a következőre tervezve:: Konyha, Hálószoba, Étkező, Nappali, Iroda, Hall
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti/fali spotlámpák
- Extra funkciók: ClickFix

**A termék méretei és tömege**

- Nettó tömeg: 0,64 kg
- Teljes magasság: 109 mm
- Teljes hossz: 305 mm
- Teljes szélesség: 90 mm

**Szerviz**

- Jótállás: 2 év

**Műszaki adatok**

- A lámpa teljes fényárama: -
- Fényforrás típusa: LED
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Foglalat/fejelés: GU10
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 5.5W
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 20
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Igen
- A fényforrások száma: 2

**A fényforrás**

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

**A következőket támogatja**

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8719514435315
- Nettó tömeg: 0,64 kg
- Bruttó tömeg: 0,76 kg
- Magasság: 31,6 cm
- Hosszúság: 10,2 cm
- Szélesség: 10,9 cm



Kiadás dátuma:  
2026-06-13  
Verzió: 0.411

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)