

PHILIPS

Runner mennyezeti/
fali spotlámpa, 3 spot


Mennyezeti/fali
spotlápák

Fényforrás nélkül

fekete

ClickFix

8719514435339



Örömteli pillanatok

Ez az ipari stílusú szpotlámpa kicsi, karcsú és egyszerű kialakításánál fogva tökéletesen illik bármilyen modern beltérbe. A fekete színű alumíniumház kitűnő kiegészítője a fényforrásnak. Forgó lámpatestként lenyűgöző dekorációs elem.

Alakítson ki egységes beltéri stílust

- Elegáns és modern kialakítás

Különleges jellemzők

- Állítható fejű spotlámpa
- Elegáns fekete

A nappalijához és hálósobájához tervezve

- Kiváló minőségű anyagok

Fénypontok

Vonzóan kortárs Állítható fejű spotlámpa



A spotlámpa fejét mozgatva, forgatva vagy döntve oda irányíthatja a fényt, ahová szeretné.

Elegáns fekete

Az időtlen és elegáns fekete modell intenzív, mély ébenfa színű.

Kiváló minőségű anyagok

A lámpa kiváló minőségű anyagokból készült, és a rétegezett mintákból kialakított forma páratlan kivitelezéssel bír. Ezáltal szilárd és hosszantartó használatot biztosít, amely kiemeli otthona ragyogását éveken keresztül.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Nem
- Kétirányú fénysugár: Nem
- click!FIX felszerelés: Igen
- Alkonykapcsoló: Nem
- Határozott fénysugár: Nem
- Szabályozható: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- FFP – Könnyen kezelhető csomagolás: Nem
- Teljesen időjárásálló: Nem
- Integrált LED: Nem
- Mozgásérzékelő és alkonykapcsoló: Nem
- Mozgásérzékelő: Nem
- Tökéletes a hangulatteremtéshez: Igen
- Tökéletes irányfénynek: Igen
- Hordozható: Nem
- Védőburkolatot tartalmaz: Nem
- Tartozék távvezérlő: Nem
- Ellenálló, kiváló minőségű anyag: Igen
- Bármilyen irányba szabadon elfordítható: Igen
- Napenergia: Nem
- Dönthető lámpafej (fel-le): Manual
- USB töltés: Nem
- Meleg fehér fény: Nem
- Központi elem: Nem
- Központi elem: Nem
- Csatlakozó típusa: No plug

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Hálósoba, Nappali, Étkező, Konyha,
Iroda, Hall
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti/fali spotlámpák
- Extra funkciók: ClickFix

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 1 kg
- Teljes magasság: 109 mm
- Teljes hossz: 480 mm
- Teljes szélesség: 90 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: -
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Foglalat/fejelés: GU10
- watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 20W
- Maximum teljesítményű
cserefényforrás: 20
- IP-kód: IP20 | Ujjak behatolása ellen
védett
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Igen
- A fényforrások száma: 3

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514435339
- Nettó tömeg: 1 kg
- Bruttó tömeg: 1,14 kg
- Magasság: 49,1 cm
- Hosszúság: 10,2 cm
- Szélesség: 10,9 cm



Kiadás dátuma:
2025-08-30
Verzió: 0.411

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com