

PHILIPS

Star mennyezeti/fali
spotlámpa, 2 spot

Mennyezeti/fali
spotlápák

2700 K

fekete

Fényerő-szabályozható;ClickFix



8719514435391



Dekorálja otthonát fényekkel

A Philips myLiving Star LED szpotlámpa krómborítású lábával és porfestett fekete házával időtálló eleganciát sugároz. A Philips LED-szpotlámpa fényereje finoman szabályozható, így a mindennapi feladatokhoz szükséges nagy fényerejű, funkcionális fénytől a lágy, pihentető világításig terjedő skálán mindig rátalálhat a tökéletes fényszintre.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Kompatibilis a falba épített fényerő-szabályozókkal
- Kiváló minőségű LED-világítás

Korszerű LED-jelzőfény

- Meleg fehér fény

Különleges jellemzők

- Állítható fejű spotlámpa

Pihentető hatású világítás az Ön kényelme érdekében

- A lámpa élettartama akár 30 év is lehet
- 5 év garancia a nyugalomra

Fénypontok

Kompatibilis a falba épített fényerő-szabályozókkal



Allítsa be Philips lámpájának fényerejét egy falba épített fényerő-szabályozóval (nem tartozék), hogy hangulatot teremtsen, kiemelje otthona egy részét, vagy bármilyen más céllal.

Kiváló minőségű LED-világítás



A Philips lámpa LED-technológiája a Philips egyedi fejlesztésű megoldása. Azonnal bekapcsol, optimális fényerőt biztosít, és kiemeli otthona élénk színeit.

Meleg fehér fény



A fényforrás a Philips legújabb világítási technológiáját alkalmazza, és 2700 kelvin színhőmérsékletű meleg fehér fényt biztosító, csúcstechnológiás, nagy teljesítményű LED-eket használ.

Állítható fejű spotlámpa



A spotlámpa fejét mozgatva, forgatva vagy döntve oda irányíthatja a fényt, ahová szeretné.

Akár 30 éves élettartam

A LED-lámpa hosszabb élettartamú, megszünteti a fényforrás gyakori cseréjét. Ezáltal jelentősen csökken a hulladék mennyisége, és hosszú távon is pénzmegtakarítást eredményez.

5 év jótállás

Minden spotlámpánkat tartósra tervezzük. 5 éves garanciát vállalunk a teljes termékre, így Ön hosszú időn keresztül, nap mint nap számíthat a minőségi világitásra.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 30 000
- Névleges élettartam: 30 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Nem
- Kétirányú fénysugár: Nem
- click!FIX felszerelés: Igen
- Alkonykapcsoló: Nem
- Határozott fénysugár: Nem
- Szabályozható: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- FFP - Könnyen kezelhető csomagolás: Nem
- Teljesen időjárásálló: Nem
- Integrált LED: Igen
- Mozcásérzékelő és alkonykapcsoló: Nem
- Mozcásérzékelő: Nem
- Tökéletes a hangulatteremtéshez: Igen
- Tökéletes irányfénynek: Igen
- Hordozható: Nem
- Védőburkolatot tartalmaz: Nem
- Tartozék távvezérlő: Nem
- Ellenálló, kiváló minőségű anyag: Igen
- Bármilyen irányba szabadon elfordítható: Igen
- Napenergia: Nem
- Dönthető lámpafej (fel-le): Manual
- USB töltés: Nem
- Központi elem: Nem
- Központi elem: Nem
- Csatlakozó típusa: No plug

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 45
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 110

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Konyha, Hálószoba, Étkező, Nappali, Iroda, Hall
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti/fali spotlámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: ClickFix, Szabályozható

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,5 kg
- Kábelhosszúság: 460
- Teljes magasság: 82 mm
- Teljes hossz: 198 mm
- Teljes szélesség: 60 mm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 1000
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Meleg fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Igen
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: F
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 9
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Igen
- A fényforrások száma: 2

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514435391
- Nettó tömeg: 0,5 kg
- Bruttó tömeg: 0,61 kg
- Magasság: 21,7 cm
- Hosszúság: 7,2 cm
- Szélesség: 9,2 cm



Kiadás dátuma:
2026-05-30
Verzió: 0.271

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com