

PHILIPS

Fényforrás 18,5 W
(telj. 150 W) A80 E27

Okos LED

Teljes színskála

Műanyag

A működéshez egyszerűen csak
csatlakoztassa

Írányítsa a WiZ alkalmazással
vagy a hangjával

8719514437319



Színes fény, amely megfelel a hangulatának

Gazdagítsa színpompás fénnel otthona bármely hagyományos lámpáját vagy lámpatestét a nagy fényerejű Philips intelligens színes LED fényforrásával. Ez a fényforrás WIZ-rendszer kompatibilis. Meglévő Wi-Fi kapcsolata segítségével a WIZ appon keresztül vagy az Ön hangjával használható.

Intelligens szabályozás

- Connected by WiZ
- Okosvezérlés

Intelligens funkciók

- SpaceSense mozgásérzékelés

Intelligens eszközök

- Matter-tanúsítvány

Világítási módok

- Több millió szín
- Állítható fehér fény
- Dimmelés

Fénypontok

Connected by WiZ


Teljes mértékben kompatibilis minden Connected by WiZ termékkel – a WiZ alkalmazással állíthatja be és érheti el az okosvilágítás minden előnyét.

Okosvezérlés



Vezérelje a lámpákat a WiZ alkalmazással, kiegészítőkkal vagy hangutasításokkal okosothon-asszisztensén keresztül; kompatibilis az Alexával és a Google Home-mal.

SpaceSense mozgásérzékelés



Alakítsa lámpáit mozgásérzékelővé a beépített SpaceSense technológiával, amelyek automatikusan felkapcsolnak, amikor belép a helyiségbe – ehhez mindössze két vagy több Connected by WiZ lámpára vagy eszközre van szükség.

Matter-tanúsítvány



Íranyítsa úgy, ahogy Önnek kényelmes – a Matter-kompatibilitásnak köszönhetően zökkenőmentesen integrálható az Alexával, a Google Home-mal és az Apple Home-mal.

Több millió szín



Válasszon bármilyen fényszínt a palettáról, vagy alkalmazzon előbeállítást, például a Kandalló vagy az Óceán módot, hogy lenyűgöző atmoszférát és hangulatot teremtsen.

Állítható fehér fény



Könnyedén válthat a jobb láthatóságot és fókuszot biztosító hűvös árnyalatoktól az esti pihenéshez ideális meleg tónusokig (CCT-tartomány: 2200–6500 K).

Dimmelés



Fokozatmentesen szabályozhatja a fényerőt a teljes fényerőtől egészen 1%-ig, hogy mindig a megfelelő fényerőt használja.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: A80
- Foglalat/fejelés: E27
- Üveg típusa: Matt
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Dimmelhető: Igen

Fényforrás méretei

- Tömeg: 0,3 kg

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen
- Napenergia: Nem
- Színhőmérsékletet változtató szabályozható fény: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 90
- Színhőmérséklet: 2200–6500 K
- Fényszín kategóriája: Színes
- Névleges fényáram: 2452 lm
- Bekapcsolási idő: <0.5 s
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 132

Egyéb

- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 140 mA

Csomagolási információk

- EAN: 8719514437319
- EOC: 871951443731900
- Termék megnevezése: PHI WFB 150W A80 E27 922-65 RGB 1PF/6

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 150 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): E
- Teljesítmény: 18,5 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 19

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 16,3 mm
- Teljes hossz: 16,3 mm
- Teljes szélesség: 8,3 mm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 15 000
- Névleges fényáram: 2452 lm
- Névleges teljesítmény: 18.5 W

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 1901103
- Fényárammérési referencia: Sphere

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Igen

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Meghatározott támogatási időszak: Minimum of 60 months after introduction date
- Kiegészítők maximális száma: 9999
- Kompatibilis operációs rendszerek: iOS, Android
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitás más gyártók rendszereivel: Alexa, Google Home, Otthonos, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-gyorsbillentyűk
- Matter-funkciók: Harmadik féltől származó hubokon keresztül (Wi-Fi)

8719514437319

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514437319
- Nettó tömeg: 0,22 kg
- Bruttó tömeg: 0,31 kg
- Magasság: 21,6 cm
- Hosszúság: 10,5 cm
- Szélesség: 10,7 cm



Kiadás dátuma:
2026-07-08
Verzió: 0.227

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com