

PHILIPS

Bucket asztali lámpa

Asztali lámpák

3000/4000/5700 K

Fehér

Szabályozható

8719514443792



Kellemes LED-világítás szemkímélő fénnel

A robusztus kialakítású és optimális teljesítményű Philips LED Performance asztali lámpa a tökéletes lámpatest, amely kiváló minőségű és erős fénnel világítja meg a lakás bármelyik részét. Kellemes fénye kíméli a szemet.

Prémium minőség

- EyeComfort – a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.

Fénypontok

Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha.

Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a

villanó, villogó, vakító fény, valamint a színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Téglalap

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejjű spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 90
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: <2

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálósoba, Nappali, Otthoni iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Asztali lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Szabályozható

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 1400 mA
- Hatásfok: 28 lm/W

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,5 kg
- Magasság: 34 cm
- Hosszúság: 31,5 cm
- Szélesség: 11 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- A lámpa teljes fényárama: 200
- Színhőmérséklet: 3000/4000/5700
- Hálózati tápellátás: 5 V
- Akkumulátor típusa: Li-ion
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Igen
- LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 7
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: III. osztály

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514443792
- Nettó tömeg: 0,5 kg
- Bruttó tömeg: 0,65 kg
- Magasság: 34,5 cm
- Hosszúság: 11,5 cm
- Szélesség: 18 cm



Kiadás dátuma:
2025-02-19
Verzió: 0.403

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com