

PHILIPS

Diamond Cut süllyesztett
lámpa, 3,5 W 95 mm

Süllyesztett lámpák

3000 K

Fehér

8719514453142



Kellemes fény és kiemelkedő stílus

A ki- és bekapcsolt állapotban is vonzó megjelenésű LED-es mélysugárzó tökéletesen illik otthona belsejéhez, és szemet kímélő fénnel ragyogja be a helyiséget.

Egyszerűen használható

- Gondtalan telepítés – nincs szükség kábelezésre.

Biztonság

- Káros UV-sugárzás nélkül

Anyag és felületkezelés

- Kiváló minőségű fém anyag


Fénypontok

Könnyű beállítás

Káros UV-sugárzás nélkül

A termék semmilyen káros UV-sugárzást nem bocsát ki.

Kiváló minőségű fém anyag



Ellenálló és vonzó megjelenésű anyag a kiváló megjelenésért.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Kerek

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 25 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 25 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 110 fok
- Színkonzisztencia: 5 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 3000 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 85 lm/W

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoba, Nappali, Étkező, Konyha, Iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Süllyesztett lámpák
- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 36 mA

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.45

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,083 kg
- Süllyesztett távolság: 2 mm
- Teljes magasság: 49,5 mm
- Teljes hossz: 95 mm
- Teljes szélesség: 95 mm
- Süllyesztett mennyezeti kivágás: 6.8-8.0 cm x 6.8-8.0 cm

Szerviz

- Jótállás: 1 év

Műszaki adatok

- Átmérő: 95 mm
- A lámpa teljes fényárama: 300
- Színhőmérséklet: 3000
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Nem
- watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 3.5
- IP-kód: IP20 | Ujjak behatolása ellen
védett
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős
szigetelésű



Kiadás dátuma:
2025-09-13
Verzió: 0.278

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com