

PHILIPS

Diamond Cut süllyesztett
lámpa, 3,5 W 95 mm

Süllyesztett lámpák

4000 K

Fehér

8719514453166



Kellemes fény és kiemelkedő stílus

A ki- és bekapcsolt állapotban is vonzó megjelenésű LED-es mélysugárzó tökéletesen illik otthona belsejéhez, és szemet kímélő fénnel ragyogja be a helyiséget.

Egyszerűen használható

- Gondtalan telepítés – nincs szükség kábelezésre.

Biztonság

- Káros UV-sugárzás nélkül

Anyag és felületkezelés

- Kiváló minőségű fém anyag


Fénypontok

Könnyű beállítás

Káros UV-sugárzás nélkül

A termék semmilyen káros UV-sugárzást nem bocsát ki.

Kiváló minőségű fém anyag



Ellenálló és vonzó megjelenésű anyag a kiváló megjelenésért.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Kerek

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 25 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejű spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 110 fok
- Színkonisztencia: 5 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: <2

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoba, Nappali, Étkező, Konyha, Otthoni iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Süllyesztett lámpák
- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 36 mA
- Hatásfok: 90 lm/W

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.45

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,083 kg
- Kivágás hossza: 6.8–8.0 cm
- Kivágás szélessége: 6.8–8.0 cm
- Magasság: 4,95 cm
- Hosszúság: 9,5 cm
- Süllyesztett távolság: 0,2 cm
- Szélesség: 9,5 cm

Szerviz

- Jótállás: 1 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 25 000 h
- Átmérő: 95 mm
- A lámpa teljes fényárama: 315
- Színhőmérséklet: 4000
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Nem
- LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 3.5

- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8719514453166
- Nettó tömeg: 0,08 kg
- Bruttó tömeg: 0,11 kg
- Magasság: 10,8 cm
- Hosszúság: 5,6 cm
- Szélesség: 10,8 cm



Kiadás dátuma:
2025-02-19
Verzió: 0.234

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com