

# PHILIPS


Mimosa fali lámpa 7 W

Kültéri lámpatestek

2700 K

Antracit

Vízálló



8719514477254



## Írányítsa könnyedén a kiváló minőségű LED-fényt oda, ahová csak szeretné

A Mimosa család új kialakítású fali és állólámpákat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy a fényt oda irányítsa, ahová csak akarja. A Mimosa lámpák kiváló minőségű alumíniumból készülnek. Hatékony LED-moduljaik és megbízható elektronikájuk hosszú élettartamot biztosít. Meleg vagy hideg fehér fényű változatban kaphatók.

### **Egyszerű használat**

- Állítható irányú fény
- Széles fénylefedettség

### **Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében**

- Hosszú élettartam – akár 25 000 óra

### **Korszerű LED-jelzőfény**

- 5 év jótállás a LED-rendszerre
- Kiváló minőségű LED-es lámpa

8719514477254

**Prémium minőség**

- Kiváló minőségű alumínium és műanyag

**Szabadtéri használatra**

- IP44 – időjárásálló

# Fénypontok

## Állítható irányú fény

Az egyedülálló forgatható panel segítségével könnyedén irányíthatja a fényt oda, ahol szüksége van rá. Teremtse meg a tökéletes világítást minden szabadtéri tevékenységéhez – akár a családjával és barátaival vacsorázik a teraszon, akár egy jó könyvvel pihen a hátsó kertben.

## Széles fénylefedettség

Ez a lámpa nagy fényerőt biztosít minden kültéri helyen.

## Hosszú élettartam – akár 25 000 óra



Ez a megbízható, kiváló minőségű LED-es lámpa akár 25 000 órán át világít. Nyugodt lehet, hogy évekig nem kell aggódnia a karbantartás miatt, miközben minden este gyönyörködhet a tökéletes kerti fényben.

## 5 év jótállás a LED-rendszerre



A Philips a lámpatestre kínált alap 2 éves jótállás mellett 5 év jótállást vállal a LED-rendszerre (a LED-modulra és az előtétre).

## Kiváló minőségű LED-es lámpa



Ezek a LED-es lámpák a Philips által kifejlesztett egyedülálló technológiát használják. Azonnal bekapcsolnak, és optimális fényáramot biztosítanak, amely kiemeli a kert élénk színeit.

## Kiváló minőségű alumínium és műanyag



Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. Strapabíró, hosszú élettartamú anyagainak köszönhetően éjjel éjjel megbízhatóan megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű présöntésű alumíniumból és műanyagból készült.

## IP44 – időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. IP44 besorolása azt jelenti, hogy védett a por és ráfröccsenő víz ellen, ezért ideális általános kültéri használatra.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Antracit
- Anyag: Alumínium

## Tartósság

- Névleges élettartam: 25 000 h

## Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- 5 év jótállás a LED modulra: Igen
- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- Alkonykapcsoló: Nem
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozgásérzékelő: Nem
- Napenergia: Nem
- Meleg fehér fény: Igen
- Központi elem: Nem

## Kert

- Kert: Kert és terasz

## A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,406 kg
- Magasság: 17,1 cm
- Hosszúság: 11,7 cm
- Szélesség: 12 cm

## Szerviz

- Jótállás: 2 év

## Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 630
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Hálózati tápellátás: 220-240
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: F
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztály
- Cserélhető fényforrás: Nem

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514477254
- Nettó tömeg: 0,41 kg
- Bruttó tömeg: 0,51 kg
- Magasság: 18,5 cm
- Hosszúság: 5,5 cm
- Szélesség: 14 cm



Kiadás dátuma:  
2025-05-01  
Verzió: 0.309

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)