

# PHILIPS

Talajba süllyesztett spotlámpák/  
leszűrőtűskék talajba süllyesztett  
spotlámpák/leszűrőtűskék 3 W

Kültéri lámpatestek

2700 K

Fekete

Alacsony feszültség; Vízálló



8719514477353



## Egy kerti lámpa, amelyet bárhol azzonnal használhat, mindössze egy dugaljra van szüksége

A Philips GardenLink törpefeszültségű lámpák családja olyan kültéri lámpatesteket kínál, amelyeket ön is könnyen és biztonságosan felszerelhet. Több lámpát egyetlen tápegységhez csatlakoztathat, és ezt egy normál konnektorba dughatja, később pedig könnyedén hozzáadhat további lámpákat, vagy átrendezheti őket, amikor csak szeretné. A kábelezés egyszerű, és a törpefeszültség nem veszélyezteti önt, a gyerekeket és a háziállatokat sem.

### Egyszerű használat

- Az összes GardenLink lámpatesttel és tartozékkal kompatibilis
- Könnyen telepíthető a Twist & Zár csatlakozóknak köszönhetően

### Biztonságos használat

- Biztonságos 12 V-os törpefeszültség

**Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében**

- Hosszú élettartam – akár 25 000 óra

**Korszerű LED-jelzőfény**

- 5 év jótállás a LED-rendszerre

**Prémium minőség**

- Kiváló minőségű anyagok

**Szabadtéri használatra**

- IP44 – időjárásálló

# Fénypontok

## Az összes GardenLink lámpatesttel és tartozékkal kompatibilis

Mindegyik GardenLink lámpatest ugyanazzal a Twist & Lock csatlakozóval rendelkezik az egyszerű telepítés és csatlakoztatás érdekében. A lámpatesteket és a tartozékokat a kültéri megvilágítási igények változásával áthelyezheti, így kertje minden szegletét megvilágíthatja.

## Könnyen telepíthető a Twist & Zár csatlakozóknak köszönhetően

A Twist & Lock csatlakozókkal a telepítés és csatlakoztatás gyerekjáték lesz. Egyszerűen csatlakoztassa a lámpákat, és máris élvezheti fényüket!

## Biztonságos 12 V-os törpefeszültség

A törpefeszültségű (12V) lámpákat biztonságosan telepítheti saját maga áramütés veszélye nélkül – nincs szükség villanyszerelőre.

## Hosszú élettartam – akár 25 000 óra



Ez a megbízható, kiváló minőségű LED-es lámpa akár 25 000 órán át világít. Nyugodt lehet, hogy évekig nem kell aggódnia a karbantartás miatt, miközben minden este gyönyörködhet a tökéletes kerti fényben.

## 5 év jótállás a LED-rendszerre



A Philips a lámpatestre kínált alap 2 éves jótállás mellett 5 év jótállást vállal a LED-rendszerre (a LED-modulra és az előtétre).

## Kiváló minőségű anyagok



A Philips kültéri lámpa kiváló minőségű anyagokból készült, pazar kivitelezéssel. Ez a robusztus termék bármilyen időjárásban ellenáll a rozsdásodásnak, így hosszan tartó használatot biztosít.

## IP44 – időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. IP44 besorolása azt jelenti, hogy védett a por és ráfröccsenő víz ellen, ezért ideális általános kültéri használatra.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Alumínium

## Tartósság

- Névleges élettartam: 25 000 h

### Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

### További funkcióval/tartozékkal

- 5 év jótállás a LED modulra: Igen
- Állítható fejú spotlámpa: Nem
- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Alkonykapcsoló: Nem
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozgásérzékelő: Nem
- Napenergia: Nem
- Meleg fehér fény: Igen

### Kert

- Kert: Kert és terasz

### A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

### Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Talajba süllyesztett spotlámpák/leszűrőtűskék
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Törpefeszültség, Vízálló

### A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 1,4 kg
- Magasság: 11,9 cm
- Hosszúság: 7,2 cm
- Szélesség: 11,8 cm

### Szerviz

- Jótállás: 2 év

### Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 600
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Hálózati tápellátás: 220–240 V
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: F
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 3 W
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: II. osztály
- Cserélhető fényforrás: Igen



Kiadás dátuma:  
2025-05-06  
Verzió: 0.356

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)