

# PHILIPS

## LEDtube EM T8

LED

1500 mm

2700 K

G13



8719514486881



# Munkafelületek tartós LED-es megvilágítása kiváló fényminőséggel

A Philips LED-fénycsövekre váltva gyorsan és könnyedén lecserélheti régi fénycsöveit a modern és hatékony LED technológiára. Ez a Philips LED-fénycső tökéletes azokra a helyekre, ahol sok fényre van szükség.

### Válasszon fenntartható megoldást

- Élvezze a LED-ek energiatakarékosságát a fényminőség áldozata nélkül. Azonnali több mint 50%-os energiamegtakarítás a meglévő fénycsövek cseréjével (2023 óta tiltja az EU szabályozása).

### Kiváló minőségű LED-es fényforrás, évtizedekig tartó világításra tervezve

- A 15 000 órás élettartamnak köszönhetően csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondokat, és több mint 15 éven át élvezheti a tökéletes világítási megoldást.

### Válassza a régi fénycsövek egyszerű cseréjét

- A lineáris fénycsövek tökéletes helyettesítője, amely közvetlenül illeszkedik a meglévő lámpatestekbe. Egyszerűen csatlakoztathatja, anélkül, hogy át kellene kötnie a vezetékeket.

# Fénypontok

Több mint 50% energiát takarít meg a régi fénycsövekhez képest

Hosszú, 15 000 órás élettartam  
Gyorsan és egyszerűen telepíthető

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: T8
- Foglalat/fejelés: G13
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Üveg

## Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

## A fény jellemzői

- A fényszög: 240
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 2000 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5
- Színkód: 827 | CCT of 2700K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 102

## Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

## Csomagolási információk

- EAN: 8719514486881
- EOC: 871951448688100
- Termék megnevezése: LED T8 1500mm 20W G13 WW 1CT/4

## Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: 220-240 V
- Energiatakarékosági címke (EEL): F
- Teljesítmény: 19,5
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 20

## A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 1 513 mm
- Teljes hossz: 1 513 mm
- Teljes szélesség: 28 mm

## Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 1419051
- Előtét-kompatibilitás: EM

## A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

## A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514486881
- Nettó tömeg: 0,22 kg
- Bruttó tömeg: 0,29 kg
- Magasság: 157,7 cm
- Hosszúság: 3,1 cm
- Szélesség: 3,1 cm



Kiadás dátuma:  
2026-05-30  
Verzió: 0.442

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)