

PHILIPS

Fényforrás, 8,5 W (60 W-tal egyenértékű), A60, E27

Okos LED

Teljes színskála

Műanyag

A működéshez egyszerűen csak csatlakoztassa

Alkalmazással vagy hanggal vezérelhető



8719514489844



Színes fény, amely megfelel a hangulatának

Vidítsa fel színes fényárnyalatokkal belső tereit az E27-es foglalatú, teljes színskálájú, okos Philips LED-fényforrással! WiZ-csatlakozással rendelkezik: meglévő Wi-Fi-hálózatához kapcsolva a WiZ alkalmazással vagy a hangjával vezérelheti.

Egyszerű beállítás

- A működéshez egyszerűen csak csatlakoztassa

Intelligens szabályozás

- Okostelefonnal bárholnan vezérelhető.
- Kézzel történő kezelés helyett hangvezérlés

Intelligens funkciók

- A világítás automatizálása ütemezéssel
- Előre programozott jöhléti funkciók

Világítási módok

- Több millió szín és dinamikus világítási módok
- A melegfőtől a hideg fehérig állítható színhőmérséklet és előre programozott módok
- Személyre szabott hangulatvilágítás, beállított dinamikus világítási módokkal.

Fénypontok

A működéshez egyszerűen csak csatlakoztassa



A WiZ együttműködik meglévő Wi-Fi-routerével, és használatához nincs szükség további átjárókra. Egyszerűen csatlakoztassa új fényforrását, töltsse le a WiZ alkalmazást, és már kész is van!

Vezérlés bárholonnan




Okostelefonja segítségével bárholonnan vezérelheti WiZ fényforrásait. Többé nem kell amiatt aggódnia, hogy égve felejtí a lámpákat, amikor elmegy otthonról. A WiZ alkalmazás iOS- és Android-rendszerre érhető el.

Kézzel történő kezelés helyett hangvezérlés



Vezérelje lámpáit csupán a hangja segítségével, engedélyezze könnyedén az integrációt a Google, Alexa eszközökkel, vagy adja hozzá az Ön Siri-gyorsbillentyűihez.

A világítás automatizálása ütemezéssel



A világítást napi vagy heti rutinjának megfelelően automatizálhatja. Beállíthatja, hogy a világítás felkapcsoljon, mire hazaér, illetve automatikusan kikapcsoljon, amikor nincs rá szükség.

Előre programozott jóléti funkciók



A WiZ alkalmazás előre programozott jóléti funkcióival mindig a cirkadián ritmusa szempontjából legelőnyösebb világítási mintát élvezheti. A WiZ élénk nappali fényt biztosít, amikor összpontosítania és fókuszálnia kell, majd fokozatosan lágy, meleg fehér fényre vált, így támogatva az ellazulást és a pihentető alvást.

Több millió szín és dinamikus világítási módok



Válasszon a több millió színből álló palettából, és teremtsen fantasztikus hangulatot otthonában. Élvezze a környezetét csodás fénybe burkoló, dinamikus világítási effektusaink finom különbségeit.

A melegtől a hideg fehérig állítható színhőmérséklet és előre programozott módok



A hangulatának leginkább megfelelő környezet megteremtéséhez válasszon az energetizáló, hideg fehértől a lágy, meleg fehérig terjedő világítási módok közül, vagy egyszerűen használja az előre programozott üzemmódokat, például a Fókusz vagy a Relaxáció üzemmódot.

Személyre szabott hangulatvilágítás



A különböző színes és fehér fények kombinálásával az adott pillanatnak tökéletesen megfelelő hangulatvilágítást hozhat létre. Az így megalkotott kombinációt el is mentheti, és az alkalmazás, a WiZmote vagy hangparancsok használatával bármikor újra aktiválhatja.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Szabályozható: Vezeték nélküli fényerő-szabályozás
- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: A60
- Foglalat/fejelés: E27
- Technológia: Smart Wi-Fi
- Üveg típusa: Matt

Fényforrás méretei

- Magasság: 12,2 cm
- Tömeg: 0,065 kg
- Szélesség: 6 cm

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 25 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 0.7
- Névleges élettartam: 25 000 h
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2200–6500 (RGB) K
- Fényszín kategóriája: Színes
- Névleges fényáram: 806 lm
- Bekapcsolási idő: <0.5 s
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő

Egyéb

- EyeComfort: Nem

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 70 mA
- Hatásfok: 100 lm/W

Csomagolási információk

- EAN: 8719514489844
- EOC: 871951448984400
- Termék megnevezése: PHI WFB 60W A60 E27 922-65 RGB 1PF/6

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.51
- Feszültség: 220–240 V
- Teljesítmény: 8,5 W
- Teljesítmény: 60 W
- Energiahatékonysági címke (EEL): F

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 12,2 cm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 25 000 h
- Névleges fényáram: 806 lm
- Névleges teljesítmény: 8.5 W

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50–60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 1264438
- Fényárammérési referencia: Sphere



Kiadás dátuma:
2023-12-06
Verzió: 0.181

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com