

# PHILIPS

Diamond Cut UltraEfficient  
süllyesztett lámpa, 2,2 W 105  
mm

Ultra-hatékony

3000 K

fehér

8719514494602



## Kellemes fény és kiemelkedő stílus

A Philips kifejlesztett egy ultrahatékony álmennyezeti lámpát, amely új technológiával csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást, a hulladékot és az energiafelhasználást. Elképesztő, 50 000 órás élettartamával több mint háromszor hosszabb ideig működik és 50 százalékkal kevesebb energiát fogyaszt, mint LED-es versenytársai. Pontosan ez kell egy fenntarthatóbb bolygóhoz.

### Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- A Philips 5 év garanciát nyújt a LED modulra és meghajtóra.

### Fényhatás

- Kiváló minőségű diffúzorEgyenletes eloszlású, lágy fény

### Anyag és felületkezelés

- Kiváló minőségű fém anyag


# Fénypontok

## 5 év garancia a LED-rendszerre




A lámpára érvényes általános 2 év garancián felül a Philips 5 év garanciát nyújt a LED-rendszerre, ami alatt a lámpában található LED-modul és a meghajtó értendő.

## Kiváló minőségű diffúzorEgyenletes eloszlású, lágy fény



Ez a kiváló minőségű diffúzor egyenletes, lágy fénnel világítja meg a szobákat.

## Kiváló minőségű fém anyag



Ellenálló és vonzó megjelenésű anyag a kiváló megjelenésért.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Kerek

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

## Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 51 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 25 000
- Névleges élettartam: 50 000 h

## Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejű spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

## A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 110 fok
- Színkonzisztencia: 5 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: <2

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoba, Nappali, Étkező, Konyha, Otthoni iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Süllyesztett lámpák
- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: UltraEfficient

## Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 25 mA
- Hatásfok: 180 lm/W

## Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.35

**A termék méretei és tömege**

- Nettó tömeg: 0,099 kg
- Kivágás hossza: 8.0–9.0 cm
- Kivágás szélessége: 8.0–9.0 cm
- Magasság: 4,95 cm
- Hosszúság: 10,5 cm
- Süllyesztett távolság: 0,2 cm
- Szélesség: 10,5 cm

**Szerviz**

- Jótállás: 5 év

**Műszaki adatok**

- Átmérő: 105 mm
- A lámpa teljes fényárama: 400
- Színhőmérséklet: 3000
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest:  
Nem
- watt teljesítményű fényforrás  
mellékelve: 2.2
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály



Kiadás dátuma:  
2025-05-06  
Verzió: 0.325

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)