

PHILIPS

Falra szerelhető

ProjectLine

Kerek forma

4000 K-es természetes fehér
fény

1400 lm

PHILIPS

ProjectLine

LED wall mount



Professional quality for your project

8719514954311



Profi minőség projektjéhez

Energiatakarékos és professzionális minőségű beltéri LED fali lámpák. A falra szerelhető ProjectLine Wall-mount lámpák támogatják az energiatakarékosságot, és falra, illetve mennyezetre is felszerelhetők. Erős, természetes fehér fényükkel ideálisak folyosókhoz, (közösségi) bejáratokhoz, verandákhoz, biztonsági világításhoz és lépcsőházakhoz.

Fenntartható választás

- Spóroljon az energiával a kapcsoló elfordításának pillanatától kezdve

Válasszon kiváló minőségű fényt

- Megbízhat abban, amit a Philips csomagolása állít

Tartósság

- Hosszú, akár 35 000 órás élettartam

Fénypontok

Energiatakarékos

Minden Philips energiatakarékos készülék energiát takarít meg attól a pillanattól kezdve, hogy elfordítja a kapcsolót. Élettartamuk alatt kevesebb kW-ot használnak el, így alacsonyabb áramszámlát eredményeznek. Az energiatakarékosság mértéke

lámpatípusonként és technológiánként eltérő.

Megbízható minőség

A Philips betartja a lámpák teljesítményére vonatkozó ígéreteit. Megbízhat abban, amit a Philips csomagolása a hagyományos izzólámpákkal egyenértékű fényáramról, élettartamról és teljesítményről állít.

Hosszú, akár 35 000 óras élettartam

A Philips LED-technológia akár 35 000 óras élettartamot biztosít.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: PVC
- Optikai búra/lencse bevonata: Opál
- Optikai búra/lencse anyaga: Polikarbonát

Tartósság

- Környezeti hőmérséklet-tartomány: -20 – +40 °C

További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

A fény jellemzői

- A fény sugar szöge: 110
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Fényáram-tolerancia: +/-10%
- Színkód: 840 semleges fehér
- Állandó fénykibocsátás: Nem
- Korrelált színhőmérséklet (névleges): 4000
- Kezdeti színérték: (0.38,0.38) SDCM <6
- Cserélhető fényforrás: Nem
- Lámpatest fényeloszlása: 110°
- Fényáram: 1 400
- Maximális szabályozási szint: Nem alkalmazható
- Optikai anyag: Polikarbonát
- Az optika típusa: Széles sugárzási szög
- Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet: 25 °C
- Telített vörös (R9): <50
- Stroboszkóp hatás (SVM): 1,6
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 90
- Egységesített káprázási besorolás (CEN): Not applicable

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio, Szálloda, Étterem
- Extra funkciók: ProjectLine, Vízálló

Egyéb jellemzők

- CE jelölés: Igen
- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen
- Fénybiológiai kockázat: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Fénybiológiai kockázattal kapcsolatos adatok: 0,2 m

Energiaellátás

- Bemeneti feszültség: 220–240
- Induló áramlökés: 8
- Indulási idő: 1,2
- Teljesítménytényező (tört): 0.7

Energiafogyasztás

- Teljesítmény: 15
- Teljesítményfelvétel toleranciája: +/-10%

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 66

Szervíz

- Jótállás: 3 év

Műszaki adatok

- Átmérő: 182 mm
- Fényforrás típusa: LED
- IP-kód: IP65
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű
- Csatlakoztatás: Csavaros csatlakozóblokk, 2 pólusú
- Meghajtó meghibásodási aránya 35 000 óras átlagos hasznos élettartam esetén: 5
- Szabályozható: Nem
- Előtét/tápegység/transzformátor: -
- Előtét mellékelve: Igen
- Gyúlékonysági jelzés: Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
- Villogás (PstLM): 1
- Izzóhuzalos teszt: Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
- Hálózati frekvencia: 50 or 60
- Mech. behatások elleni védelem kódja: IK06 | 1 J
- Előtetegységek száma: 1 egység
- Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus): 10
- Véletlenszerű váltásra alkalmas: Igen

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514954311
- Nettó tömeg: 0,39 kg
- Bruttó tömeg: 0,46 kg
- Magasság: 7,2 cm
- Hosszúság: 18,4 cm
- Szélesség: 18,4 cm



Kiadás dátuma:
2026-05-30
Verzió: 0.272

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezenek alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com