

PHILIPS

Fényárvilágítás

ProjectLine

30 W

3000 K-es meleg fehér fény

Beépített mozgásérzékelő

PHILIPS

ProjectLine

LED outdoor floodlight



2700
lm

30W

3000K

LED

35.000h
IP65

REAL
PROs
REAL
QUALITY



Professional quality for your project

8719514954458



Profi minőség projektjéhez

Vízálló, robusztus LED-ek kültéri használatra. A Projectline fényárvilágítás hozzájárul az energiatakarékossághoz és robusztus, mivel fémből készül és időjárás elleni védelmet is kapott. A beépített mozgásérzékelő hatótávolsága, valamint idő- és fényérzékenysége állítható. Ideális (köz)épületek előtti/mögötti területek, például parkolók, autóbeállók, kertek vagy munkaterületek megvilágítására.

Fenntartható választás

- Spóroljon az energiával a kapcsoló elfordításának pillanatától kezdve

Válasszon kiváló minőségű fényt

- Megbízhat abban, amit a Philips csomagolása állít

Tartósság

- Hosszú, akár 35 000 órás élettartam

Fénypontok

Energiatakarékos

Minden Philips energiatakarékos készülék energiát takarít meg attól a pillanattól kezdve, hogy elfordítja a kapcsolót. Élettartamuk alatt kevesebb kW-ot használnak el, így alacsonyabb áramszámlát eredményeznek. Az energiatakarékosság mértéke

lámpatípusonként és technológiánként eltérő.

Megbízható minőség

A Philips betartja a lámpák teljesítményére vonatkozó ígéreteit. Megbízhat abban, amit a Philips csomagolása a hagyományos izzólámpákkal egyenértékű fényáramról, élettartamról és teljesítményről állít.

Hosszú, akár 35 000 óras élettartam

A Philips LED-technológia akár 35 000 óras élettartamot biztosít.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém
- Optikai búra/lencse bevonata: Átlátszó
- Optikai búra/lencse anyaga: Hőkezelt üveg
- Optikai búra/lencse formája: Lapos
- Optikai búra típusa: Üveg

Tartósság

- Környezeti hőmérséklet-tartomány: -25 – +40 °C

Környezetvédelem

- Fenntarthatósági besorolás: Unclassified

További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Fényáram-tolerancia: +/-10%
- Színkód: 830 meleg fehér
- Korrelált színhőmérséklet (névleges): 3000
- Init. Color Rendering Index Tolerance: 0
- Kezdeti színérték: (0.440, 0.403) SDCM <6
- Lámpacsatlád kódja: LED
- Fényforrás fényrendszerének típusa: LED
- Cserélhető fényforrás: Nem
- Lámpatest fényeloszlása: 110°
- Fényáram: 2 700
- Optikai anyag: Üveg
- Kültéri optika típusa: Szimmetrikus
- Reflektor anyaga: Polikarbonát
- Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet: 25 °C
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 90
- Felfelé irányuló fényhányados: 0

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio, Szálloda, Étterem
- Extra funkciók: ProjectLine, Vízálló

Egyéb jellemzők

- CE jelölés: Igen
- ENEC jel: -
- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen
- Fénybiológiai kockázat: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Fénybiológiai kockázattal kapcsolatos adatok: 0,2 m

Energiaellátás

- Bemeneti feszültség: 220–240
- Induló áramlöké: 0,78
- Indulási idő: 0,063
- Teljesítménytényező (tört): 0.9

Energiafogyasztás

- Teljesítmény: 30
- Teljesítményfelvétel toleranciája: +/-10%

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 56
- Teljes hossz: 185
- Teljes szélesség: 183

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényforrás típusa: LED
- IP-kód: IP65
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Kábel: 0,6 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül
- Csatlakoztatás: Tápkábelek
- Meghajtó meghibásodási aránya 35 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén: 5
- Szabályozható: Nem
- Előttét/tápegység/transzformátor: -
- Előttét mellékelve: Igen
- Hatékonyan megvilágított terület: 0,013
- Rögzítőanyag: Acél
- Gyúlékonysági jelzés: Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
- Hálózati frekvencia: 50 or 60
- Mech. behatások elleni védelem kódja: IK05 | 0,7 J
- Rögzítőeszköz: Állítható rögzítőelem
- Előttét egységek száma: 1 egység
- Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus): 72
- Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti): EN61547 (L-L 1kV, L-G 2kV)

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514954458
- Nettó tömeg: 0,56 kg
- Bruttó tömeg: 0,62 kg
- Magasság: 6,2 cm
- Hosszúság: 19,5 cm
- Szélesség: 20,7 cm



Kiadás dátuma:
2026-06-27
Verzió: 0.250

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com