

PHILIPS

Süllyesztett panel


Süllyesztett lámpák

60x60 cm

4000 K-es természetes fehér
fény

3200 lm

<19-es UGR-értékével megfelel
az irodai szabványoknak



Profi minőség projektjéhez

Megbízható és energiatakarékos professzionális LED-panelek. A ProjectLine panel támogatja az energiamegtakarítást, és illeszkedik a szabványos méretű látható profilú mennyezetekhez. Erős természetes fehér fényének és <19-es UGR-értékének (unified glare rating, egységes káprázásértékelési besorolás) köszönhetően a panel tökéletes a munkahelyekre. Az alacsony UGR-szint alacsony káprázást jelent, amely kényelmes munkahelyi megvilágítást biztosít, és támogatja az általános termelékenységet.

Könnyű beállítás

- A felszerelés nem is lehetne egyszerűbb. A lámpatestet mindkét oldalán integrált kapcsok tartják a helyén, így nincs szükség csavaros rögzítésre. A GU10 csatlakozókábel megkönnyíti a fényforrás csatlakoztatását.

Tartósság

- Robusztus, mégis sokoldalú fémszerkezetével a Philips Peridot ideális a legtöbb beltéri környezethez. Kapható szögletes és kerek változatban, fekete, fehér vagy metálfényű felülettel. Választhat a fix fejes vagy a forgatható, 30°-os szögben állítható kivitel közül. 5 év garanciát vállalunk rá.

Fénypontok

Könnyen felszerelhető

A felszerelés nem is lehetne egyszerűbb. A lámpatestet mindkét oldalán integrált kapcsok tartják a helyén, így nincs szükség csavaros rögzítésre. A GU10 csatlakozókábel megkönnyíti a fényforrás csatlakoztatását.

Tartósra tervezve

Robusztus, mégis sokoldalú fémszerkezetével a Philips Peridot ideális a legtöbb beltéri környezethez. Kapható szögletes és kerek változatban, fekete, fehér vagy metálfényű felülettel. Választhat a fix fejes vagy a forgatható, 30°-os

szögben állítható kivitel közül. 5 év garanciát vállalunk rá.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém
- Optikai búra/lencse bevonata: Rombusz
- Optikai búra/lencse anyaga: Akrilát

Tartósság

- Környezeti hőmérséklet-tartomány: -10 – +35 °C

További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Fényáram-tolerancia: +/-10%
- Színkód: 840 semleges fehér
- Állandó fénykibocsátás: Nem
- Korrelált színhőmérséklet (névleges): 4000
- Kezdeti színérték: (0.3818, 0.3797) SDCM≤5
- Lámpatest fényeloszlása: 90°
- Fényáram: 3 200
- Optikai anyag: Polisztirol
- Az optika típusa: Sugárzási szög 90°
- Reflektor anyaga: Akrilát
- Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet: 25 °C
- Telített vörös (R9): <50
- Stroboszkóp hatás (SVM): 1,6
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 88
- Egységesített káprázási besorolás (CEN): 19

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio, Szálloda, Étterem
- Extra funkciók: ProjectLine, Érzékelő, Vízálló

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 135 mA
- CE jelölés: Igen
- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen
- Fénybiológiai kockázat: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Fénybiológiai kockázattal kapcsolatos adatok: 0,2 m

Energiaellátás

- Bemeneti feszültség: 220–240
- Induló áramlökés: 15
- Indulási idő: 0,2
- Teljesítménytényező (tört): 0.9

Energiafogyasztás

- Teljesítmény: 36
- Teljesítményfelvétel toleranciája: +/-10%

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 60
- Teljes hossz: 595
- Teljes szélesség: 595

Szerviz

- Jótállás: 3 év

Műszaki adatok

- Fényforrás típusa: LED
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű
- Csatlakoztatás: 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
- Meghajtó meghibásodási aránya 35 000 óras átlagos hasznos élettartam esetén: 7,5
- Szabályozható: Nem
- Előtét/tápegység/transzformátor: Tápegység (be/ki)
- Előtét mellékelve: Igen
- Gyúlékonysági jelzés: Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
- Villogás (PstLM): 1
- Izzóhuzalos teszt: Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
- Hálózati frekvencia: 50 or 60
- Mech. behatások elleni védelem kódja: IK02 | 0,2 J standard

- Előtét egységek száma: 1 egység
- Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus): 35
- Véletlenszerű váltásra alkalmas: Igen

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8719514955295
- Nettó tömeg: 1,65 kg
- Bruttó tömeg: 2,12 kg
- Magasság: 63 cm
- Hosszúság: 60 cm
- Szélesség: 3,8 cm



Kiadás dátuma:
2026-06-06
Verzió: 0.326

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com