

PHILIPS

Filament, átlátszó,
40 W, A60, E27

Okos LED

Teljes színskálájú intelligens
fényforrás

Akár 470 lumen

A működéshez egyszerűen csak
csatlakoztassa

Alkalmazással vagy hanggal
vezérelhető

8720169165779



Alkalmazással vagy hanggal egyszerűen vezérelhető

Ezekkel az intelligens, teljes színskálájú Filament LED-fényforrásokkal a standard már nem is annyira standard. A Philips Filament lámpák kikapcsolt állapotban is dekoratívak, de bekapcsoláskor egyenesen elbűvölőek. Milliónyi szín és fehér árnyalat a hangulatostól a hűvös, mindez az Ön által szeretett, ismerős izzóformában. Élvezze a vintage izzólámpák klasszikus megjelenését, és használja ki a LED energiatakarékos működésének előnyeit. És mivel WiZ connected technológiával vannak felszerelve, könnyedén vezérelheti őket Wi-Fi-vel és a WiZ alkalmazással, távirányítóval vagy a hangjával.

Intelligens szabályozás

- Connected by WiZ
- Okosvezérlés

Intelligens funkciók

- SpaceSense mozgásérzékelés

Világítási módok


- Több millió szín
- Dekoratív fény

Fénypontok

Connected by WiZ


Vezérelje a fényeket a WiZ appal, kiegészítőkkkel vagy hangutasításokkal az intelligens otthoni asszisztensen keresztül; kompatibilis az Alexával és a Google Home-mal.

Okosvezérlés



Vezérelje a lámpákat a WiZ alkalmazással, kiegészítőkkkel vagy hangutasításokkal okosotthon-asszisztensén keresztül; kompatibilis az Alexával és a Google Home-mal.

SpaceSense mozgásérzékelés




Alakítsa lámpáit mozgásérzékelővé a beépített SpaceSense technológiával, amelyek automatikusan felkapcsolnak, amikor belép a helyiségbe – ehhez mindössze két vagy több Connected by WiZ lámpára vagy eszközre van szükség.

Több millió szín



Válasszon bármilyen fényszínt a palettáról, vagy alkalmazzon előbeállítást, például a Kandalló vagy az Óceán módot, hogy lenyűgöző atmoszférát és hangulatot teremtsen.

Dekoratív fény



A látható izzószál meleg, dekoratív fókuszpontot teremt, amely akkor is kiemeli a szoba hangulatát, amikor a lámpa ki van kapcsolva.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: A60
- Foglalat/fejelés: E27
- Üveg típusa: Átlátszó
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Dimmelhető: Igen

Fényforrás méretei

- Tömeg: 0,045 kg

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 15 000

További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen
- Napenergia: Nem
- Színhőmérsékletet változtató szabályozható fény: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2200–6500 K
- Fényszín kategóriája: Színes
- Névleges fényáram: 470 lm
- Bekapcsolási idő: <0.5 s
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 74

Egyéb

- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 47 mA

Csomagolási információk

- EAN: 8720169165779
- EOC: 872016916577900
- Termék megnevezése: PHI WFB 40W A60 E27 822-65 RGB CL 1PF/6

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: AC 220–240 V
- Teljesítmény: 40 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): G
- Teljesítmény: 6,3 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 7

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 10,8 mm
- Teljes hossz: 10,8 mm
- Teljes szélesség: 6 mm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 15 000
- Névleges fényáram: 470 lm
- Névleges teljesítmény: 6.3 W

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50–60
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 1901105
- Fényárammérési referencia: Sphere

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Igen

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- WIFI: 802.11b/g/n
- Meghatározott támogatási időszak: Minimum of 60 months after introduction date
- Kiegészítők maximális száma: 9999
- Kompatibilis operációs rendszerek: iOS, Android
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitás más gyártók rendszereivel: Alexa, Google Home, Otthonos, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-gyorsbillentyűk
- Matter-funkciók: Harmadik féltől származó hubokon keresztül (Wi-Fi)

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8720169165779
- Nettó tömeg: 0,05 kg
- Bruttó tömeg: 0,09 kg
- Magasság: 16 cm
- Hosszúság: 7 cm
- Szélesség: 7 cm



Kiadás dátuma:
2026-07-11
Verzió: 0.429

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com