

PHILIPS

Klasszikus izzóformájú lámpa, 8,5 W (60 W-tal egyenértékű), A60, E27

Okos LED

Teljes színskála

Műanyag

A működéshez egyszerűen csak csatlakoztassa

Alkalmazással vagy hanggal vezérelhető



8720169170933



Intelligens világítás a mindennapi élethez

A WiZ LED A60 izzóval még kényelmesebbé teheti mindennapjait. Az izzó lágy, fehér fényét könnyedén beállíthatja a kívánt fényerőszintre az alkalmazás vagy hangvezérlés segítségével. Az ütemezés funkció segítségével napi vagy heti rutinjához igazíthatja a fényforrások be- és kikapcsolását, és akkor is hozzáférhet a világítás vezérléséhez, amikor éppen nem tartózkodik otthon. A WiZ fényforrásokat minden további hardver nélkül a meglévő Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztathatja.

Intelligens szabályozás

- Connected by WiZ

Intelligens funkciók

- SpaceSense mozgásérzékelés

Intelligens eszközök

- Matter-tanúsítvány

Fénypontok

Connected by WiZ

Teljes mértékben kompatibilis minden Connected by WiZ termékkel – a WiZ alkalmazással állíthatja be és érheti el az okosvilágítás minden előnyét.

SpaceSense mozgásérzékelés



Alakítsa lámpáit mozgásérzékelővé, amelyek automatikusan felkapcsolnak, amikor belép a helyiségbe – ehhez mindössze két vagy több Connected by WiZ lámpára vagy eszközre van szükség.

Matter-tanúsítvány



Íranyítsa úgy, ahogy Önnek kényelmes – a Matter-kompatibilitásnak köszönhetően zökkenőmentesen integrálható az Alexával, a Google Home-mal és az Apple Home-mal.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: A60
- Foglalat/fejelés: E27
- Üveg típusa: Matt
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Dimmelhető: Igen

Fényforrás méretei

- Tömeg: 0,05 kg

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 25 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 25 000

További funkcióval/tartozékkal

- Szín kiválasztása: Igen
- Teljesen időjárásálló: Nem
- Integrált LED: Igen
- Napenergia: Nem
- Színhőmérsékletet változtató szabályozható fény: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700/6500
- Fényszín kategóriája: Színes
- Bekapcsolási idő: <0.5 s
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 94

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Hálósoba, Étkező, Nappali,
Gyerekszoba
- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 65 mA

Csomagolási információk

- EAN: 8720169170933
- EOC: 872016917093300
- Termék megnevezése: PHI WFB 60W
A60 E27 822-65 RGB 1PF/6

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 60 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): F
- Teljesítmény: 8,5 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 9

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 11,1 mm
- Teljes hossz: 11,1 mm
- Teljes szélesség: 6 mm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 25 000
- Névleges fényáram: 806 lm
- Névleges teljesítmény: 8.5 W

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Átmérő: 60 mm
- Fényforrás típusa: LED
- IP-kód: IP20
- EPREL-regisztrációs szám: 1421109
- Fényárammérési referencia: Sphere

A fényforrás

- Átmérő: 60 mm
- Szoftverfrissítésekkel: Igen

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- WIFI: 802.11b/g/n
- Meghatározott támogatási időszak:
Minimum of 60 months after introduction date
- Kiegészítők maximális száma: 9999
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitás más gyártók rendszereivel: Alexa, Google Home, Otthonos, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-gyorsbillentyűk
- Matter-funkciók: Harmadik féltől származó hubokon keresztül (Wi-Fi)

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169170933
- Nettó tömeg: 0,05 kg
- Bruttó tömeg: 0,09 kg
- Magasság: 16 cm
- Hosszúság: 7 cm
- Szélesség: 7 cm



Kiadás dátuma:
2026-05-30
Verzió: 0.383

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com