

PHILIPS

Okos LED RGB A60
fényforrás, E27
foglatat, 806 lm, 2 db

Okos LED

Több millió szín

Állítható fehér fény

Dimmelés

Alkalmazással vagy hanggal
vezérelhető



8720169171060



Tegye okosabbá otthona világítását

Alakítsa át otthonát minden pillanathoz alkalmazkodó okosvilágítással. Teremtsen hangulatot milliányi élénk színnel és olyan előre beállított módokkal, mint a Kandalló vagy az Óceán. Könnyedén válthat a hűvös, élénkítő fehér fény és a meleg, pihentető tónusok között 2200–6500 K tartományban, a fényerőt pedig 100%-tól 1%-ig szabályozhatja.

Intelligens szabályozás

- Connected by WiZ
- Okosvezérlés

Intelligens funkciók

- SpaceSense mozgásérzékelés

Intelligens eszközök

- Matter-tanúsítvány

Világítási módok

- Több millió szín
- Állítható fehér fény
- Dimmelés

Fénypontok

Connected by WiZ

Teljes mértékben kompatibilis minden Connected by WiZ termékkel – a WiZ alkalmazással állíthatja be és érheti el az okosvilágítás minden előnyét.

Okosvezérlés

Vezérelje a lámpákat a WiZ alkalmazással, kiegészítőkkal vagy hangutasításokkal az okosotthon-asszisztensén keresztül; Matter-kompatibilis, így használható Alexával, Google Home-mal és Apple Home-mal.

SpaceSense mozgásérzékelés



Alakítsa lámpáit mozgásérzékelővé a beépített SpaceSense technológiával, amelyek automatikusan felkapcsolnak, amikor belép a helyiségbe – ehhez mindössze két vagy több Connected by WiZ lámpára vagy eszközre van szükség.

Matter-tanúsítvány



Írnyítsa úgy, ahogy Önnek kényelmes – a Matter-kompatibilitásnak köszönhetően zökkenőmentesen integrálható az Alexával, a Google Home-mal és az Apple Home-mal.

Több millió szín

Válasszon bármilyen fényszínt a palettáról, vagy alkalmazzon előbeállítást, például a Kandalló vagy az Óceán módot, hogy lenyűgöző atmoszférát és hangulatot teremtsen.

Állítható fehér fény

Könnyedén válthat a jobb láthatóságot és fókuszot biztosító hűvös árnyalatoktól az esti pihenéshez ideális meleg tónusokig (CCT-tartomány: 2200–6500 K).

Dimmelés

Fokozatmentesen szabályozhatja a fényerőt a teljes fényerőtől egészen 1%-ig, hogy mindig a megfelelő fényerőt használja.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: A60
- Foglalat/fejelés: E27
- Üveg típusa: Matt
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Dimmelhető: Igen

Fényforrás méretei

- Tömeg: 0,05 kg

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 25 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 25 000

További funkcióval/tartozékkal

- Szín kiválasztása: Igen
- Teljesen időjárásálló: Nem
- Integrált LED: Igen
- Napenergia: Nem
- Színhőmérsékletet változtató szabályozható fény: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700/6500
- Fényszín kategóriája: Színes
- Bekapcsolási idő: <0.5 s
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 94

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoba, Étkező, Nappali, Gyerekszoba
- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 65 mA

Csomagolási információk

- EAN: 8720169171060
- EOC: 872016917106000
- Termék megnevezése: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 2PF/6

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 60 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): F
- Teljesítmény: 8,5 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 9

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 11,1 mm
- Teljes hossz: 11,1 mm
- Teljes szélesség: 6 mm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 25 000
- Névleges fényáram: 806 lm
- Névleges teljesítmény: 8.5 W

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Átmérő: 60 mm
- Fényforrás típusa: LED
- IP-kód: IP20
- EPREL-regisztrációs szám: 2546660
- Fényárammérési referencia: Sphere

A fényforrás

- Átmérő: 60 mm
- Szoftverfrissítésekkel: Igen

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- WIFI: 802.11b/g/n
- Meghatározott támogatási időszak: Minimum of 60 months after introduction date
- Kiegészítők maximális száma: 9999
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitás más gyártók rendszereivel: Alexa, Google Home, Otthonos, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-gyorsbillentyűk
- Matter-funkciók: Harmadik féltől származó hubokon keresztül (Wi-Fi)

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169171060
- Nettó tömeg: 0,1 kg
- Bruttó tömeg: 0,2 kg
- Magasság: 16 cm
- Hosszúság: 7 cm
- Szélesség: 14 cm



Kiadás dátuma:
2026-06-17
Verzió: 0.418

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com