

# PHILIPS

Álmennyezeti lámpa

Funkcionális

Meson Interlaced Optics  
mélysugárzó

Csökkentett káprázás

Nagyobb kényelem

Fehér



8720169173460



## Kellemes LED-világítás szemkímélő fénnel

Világítsa meg tereit a kellemes és szemkímélő fényt sugárzó Philips EyeComfort LED-es álmennyezeti lámpával.

### Egyszerűen használható

- Alacsony mennyezetű szobákhoz ideális, diszkrét, kifinomult megjelenés.

### Tartósság

- Hosszú, akár 15 000 órás élettartam

### Kiváló minőségű LED-es fényforrás, évtizedekig tartó világitásra tervezve

- Kevesebb káprázás. Nagyobb kényelem.

# Fénypontok

## Alacsony mennyezethez megfelelő Vékony kialakítás

### Hosszú, akár 15 000 óras élettartam

A Philips LED-technológia a termék élettartamát akár 15 000 órára is meghosszabbítja.

## EyeComfort, Interlaced Optics optikával

Az Interlaced Optics technológia fokozza az általános világítási élményt a mindennapokban. A fény eloszlását segítő 3D-mintákkal ellátott mikrolencse-technológia egyenletes

fényeloszlást eredményez, ami jelentősen csökkenti a káprázást. Ez a megvilágítás nemcsak lágy és egyenletes fényt biztosít, amely kényelmesebb a szem számára, hanem a fényt is okosan újraelosztja, így kevésbé vakító megvilágítást biztosít.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Műanyag

## Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 7 500
- Névleges élettartam: 15 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

## A fény jellemzői

- A fény sugar szöge: 100
- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 4000 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 76

## Egyéb

- EyeComfort: Igen

## Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 93 mA

## Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,09 kg
- Süllyesztett távolság: 117 mm
- Teljes magasság: 35 mm
- Teljes hossz: 140 mm
- Teljes szélesség: 140 mm
- Süllyesztett mennyezeti kivágás: 12.5 cm x 12.5 cm

## Szerviz

- Jótállás: 1 év

## Műszaki adatok

- Átmérő: 140 mm
- A lámpa teljes fényárama: 960
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Hideg fehér fény
- Hálózati tápellátás: 220–240 V
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 12.5
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű

## A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

#### A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

#### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169173460
- Nettó tömeg: 0,09 kg
- Bruttó tömeg: 0,11 kg
- Magasság: 14,1 cm
- Hosszúság: 4,2 cm
- Szélesség: 15,1 cm



Kiadás dátuma:  
2026-05-30  
Verzió: 0.337

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)