

PHILIPS

Meson süllyesztett
lámpa, 12,5 W 140 mm

Süllyesztett lámpák

3000 K

Fehér

8720169173767



Kellemes fény karcsúbb formában

Világítsa meg tereit a kellemes és szemkímélő fényt sugárzó Philips EyeComfort LED-es álmennyezeti lámpával.

Egyszerűen használható

- Alacsony mennyezetű szobákhoz ideális, diszkrét, kifinomult megjelenés.

Tartósság

- Hosszú, akár 15 000 órás élettartam

Kiváló minőségű LED-es fényforrás, évtizedekig tartó világításra tervezve

- Kevesebb káprázás. Nagyobb kényelem.

Fénypontok

Alacsony mennyezethez megfelelő Vékony kialakítás

Hosszú, akár 15 000 órás élettartam

A Philips LED-technológia a termék élettartamát akár 15 000 órára is meghosszabbítja.

EyeComfort, Interlaced Optics optikával

Az Interlaced Optics technológia fokozza az általános világítási élményt a mindennapokban. A fény eloszlását segítő 3D-mintákkal ellátott mikrolencse-technológia egyenletes

fényeloszlást eredményez, ami jelentősen csökkenti a káprázást. Ez a megvilágítás nemcsak lágy és egyenletes fényt biztosít, amely kényelmesebb a szem számára, hanem a fényt is okosan újraelosztja, így kevésbé vakító megvilágítást biztosít.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Kerek

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 7 500
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- A fény sugar szöge: 100
- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 3000 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 72

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Konyha, Hálószoba, Étkező, Nappali, Iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Süllyesztett lámpák
- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 95 mA

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,065 kg
- Süllyesztett távolság: 117 mm
- Teljes magasság: 35 mm
- Teljes hossz: 140 mm
- Teljes szélesség: 140 mm
- Süllyesztett mennyezeti kivágás: 12.5 cm x 12.5 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Átmérő: 140 mm
- A lámpa teljes fényárama: 1240
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 12.5
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169173767
- Nettó tömeg: 0,07 kg
- Bruttó tömeg: 0,09 kg
- Magasság: 14,1 cm
- Hosszúság: 4,2 cm
- Szélesség: 14,1 cm



Kiadás dátuma:
2026-06-13
Verzió: 0.369

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com