

PHILIPS

Forys Clip asztali lámpa

Asztali lámpák

4000 K

Fehér

Szabályozható



8720169194397



Hordozható kivitel a kényelemért.

A robusztus kialakítású és optimális teljesítményű Philips LED Performance asztali lámpa a tökéletes lámpatest, amely kiváló minőségű és erős fénnel világítja meg a lakás bármelyik részét. Kellemes fénye kíméli a szemet.

Prémium minőség

- EyeComfort - a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.

Vezérlőelem

- Fokozatos fényerő-szabályozás

Fénypontok

Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy

megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a

színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

Fokozatos fényerő-szabályozás

Válassza ki a hangulathoz illő fényerőt.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Téglalap
- Dimmelhető: Igen

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 90
- Színhőmérséklet: 4000 K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 40

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoza, Nappali, Iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Asztali lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Szabályozható

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 1000 mA

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,23 kg
- Teljes magasság: 88 mm
- Teljes hossz: 362 mm
- Teljes szélesség: 203 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 200
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Hideg fehér fény
- Hálózati tápellátás: 5 V
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 5
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: III. osztály – Biztonságos törpefeszültségű

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169194397
- Nettó tömeg: 0,23 kg
- Bruttó tömeg: 0,31 kg
- Magasság: 16,5 cm
- Hosszúság: 7,5 cm
- Szélesség: 15 cm



Kiadás dátuma:
2026-05-30
Verzió: 0.368

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com