

PHILIPS

Izso mennyezeti
lámpa, 24 W

Mennyezeti lámpák

2700–6500 K

Fehér

Fényerő-
szabályozható; távirányító



8720169196070



Teremtse meg könnyedén a kívánt hangulatot

A távirányító néhány egyszerű kattintásával a Philips LED All-in-one mennyezeti lámpa a legnagyobb rugalmasságot és kényelmet nyújtja Önnek, amellyel könnyedén egyénivé teheti a fénybeállításokat. Kényelmes, szemet kímélő fény. Teremtse meg a kívánt hangulatot olyan fényel, amely ismeri az Ön igényeit.

Prémium minőség

- EyeComfort - a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.

Vezérlőelem

- Állítható – meleg fehértől a hideg nappali fényig
- Fényerő-szabályozás memória funkcióval
- 4 programozott fénybeállítás
- A távirányítóval egyszerűen vezérelheti a fénybeállításokat, akár 10 méterről is
- Falra szerelhető távvezérlő

Fénypontok

Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

Állítható – meleg fehértől a hideg nappali fényig

A szabályozható világítás lehetővé teszi a fény színének megváltoztatását a hangulatnak vagy a tevékenységnek megfelelően. A meleg fehér ideális a relaxációhoz, a hideg nappali fény pedig az élénk figyelem fenntartásához.

Fényerő-szabályozás memória funkcióval

Megjegyzi az Ön által kedvelt konkrét fényerőszinteket.

4 programozott fénybeállítás

Élvezze az alkalmakhoz kényelmesen, előre beállított fények különféle hangulatát.

A távirányítóval egyszerűen vezérelheti a fénybeállításokat, akár 10 méterről is

A távirányítóval akár 10 méter távolságból is kapcsolhatók a lámpák, és a fényerőt és a szint is lehet állítani.

Falra szerelhető távvezérlő

A mellékelt távirányító-tartó vezetékvezetés nélkül bárhová felszerelhető, ahol további kapcsolóra van szüksége.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Kerek
- Dimmelhető: Igen

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 20 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000
- Névleges élettartam: 20 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Igen
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Igen

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700–6500 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 104

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Konyha, Hálószoba, Étkező, Garázs, Nappali, Iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Szabályozható, Távirányító

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 210 mA

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,7 kg
- Teljes magasság: 70 mm
- Teljes hossz: 380 mm
- Teljes szélesség: 380 mm

Szervíz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Átmérő: 380 mm
- A lámpa teljes fényárama: 2500
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Állítható fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169196070
- Nettó tömeg: 0,68 kg
- Bruttó tömeg: 1,26 kg
- Magasság: 8,6 cm
- Hosszúság: 46,3 cm
- Szélesség: 46,8 cm



Kiadás dátuma:
2026-05-30
Verzió: 0.354

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com