

# PHILIPS

Okos LED RGB A60  
fényforrás, E27  
foglatat, 806 lm, 3 db

Okos LED

Több millió szín

Állítható fehér fény

Dimmelés

Alkalmazással vagy hanggal  
vezérelhető



8720169204423



## Tegye okosabbá otthona világítását

Alakítsa át otthonát minden pillanathoz alkalmazkodó okosvilágítással. Teremtsen hangulatot milliányi élénk színnel és olyan előre beállított módokkal, mint a Kandalló vagy az Óceán. Könnyedén válthat a hűvös, élénkítő fehér fény és a meleg, pihentető tónusok között 2200–6500 K tartományban, a fényerőt pedig 100%-tól 1%-ig szabályozhatja.

### Intelligens szabályozás

- Connected by WiZ
- Okosvezérlés

### Intelligens funkciók

- SpaceSense mozgásérzékelés

### Intelligens eszközök

- Matter-tanúsítvány

### Világítási módok

- Több millió szín
- Állítható fehér fény
- Dimmelés

# Fénypontok

## Connected by WiZ

Teljes mértékben kompatibilis minden Connected by WiZ termékkel – a WiZ alkalmazással állíthatja be és érheti el az okosvilágítás minden előnyét.

## Okosvezérlés

Vezérelje a lámpákat a WiZ alkalmazással, kiegészítőkkal vagy hangutasításokkal az okosotthon-asszisztensén keresztül; Matter-kompatibilis, így használható Alexával, Google Home-mal és Apple Home-mal.

## SpaceSense mozgásérzékelés



Alakítsa lámpáit mozgásérzékelővé a beépített SpaceSense technológiával, amelyek automatikusan felkapcsolnak, amikor belép a helyiségbe – ehhez mindössze két vagy több Connected by WiZ lámpára vagy eszközre van szükség.

## Matter-tanúsítvány



Írnyítsa úgy, ahogy Önnek kényelmes – a Matter-kompatibilitásnak köszönhetően zökkenőmentesen integrálható az Alexával, a Google Home-mal és az Apple Home-mal.

## Több millió szín

Válasszon bármilyen fényszínt a palettáról, vagy alkalmazzon előbeállítást, például a Kandalló vagy az Óceán módot, hogy lenyűgöző atmoszférát és hangulatot teremtsen.

## Állítható fehér fény

Könnyedén válthat a jobb láthatóságot és fókuszot biztosító hűvös árnyalatoktól az esti pihenéshez ideális meleg tónusokig (CCT-tartomány: 2200–6500 K).

## Dimmelés

Fokozatmentesen szabályozhatja a fényerőt a teljes fényerőtől egészen 1%-ig, hogy mindig a megfelelő fényerőt használja.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: A60
- Foglalat/fejelés: E27
- Üveg típusa: Matt
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Dimmelhető: Igen

## Fényforrás méretei

- Tömeg: 0,05 kg

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Műanyag

## Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 25 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 25 000

**További funkcióval/tartozékkal**

- Szín kiválasztása: Igen
- Teljesen időjárásálló: Nem
- Integrált LED: Igen
- Napenergia: Nem
- Színhőmérsékletet változtató szabályozható fény: Nem

**A fény jellemzői**

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2200-6500 K
- Fényszín kategóriája: Színes
- Bekapcsolási idő: <0.5 s
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 94

**Egyéb**

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoba, Étkező, Nappali, Gyerekszoba
- EyeComfort: Igen

**Egyéb jellemzők**

- Lámpa áramerőssége: 65 mA

**Csomagolási információk**

- EAN: 8720169204423
- EOC: 872016920442300
- Termék megnevezése: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 3CT/6

**Energiafogyasztás**

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 60 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): F
- Teljesítmény: 8,5 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 9

**A termék méretei és tömege**

- Teljes magasság: 11,1 mm
- Teljes hossz: 11,1 mm
- Teljes szélesség: 6 mm

**Névleges teljesítményadatok**

- Névleges élettartam: 25 000
- Névleges fényáram: 806 lm
- Névleges teljesítmény: 8.5 W

**Szerviz**

- Jótállás: 2 év

**Műszaki adatok**

- Frekvencia: 50-60
- Átmérő: 60 mm
- Fényforrás típusa: LED
- IP-kód: IP20
- EPREL-regisztrációs szám: 2546660
- Fényárammérési referencia: Sphere

**A fényforrás**

- Átmérő: 60 mm
- Szoftverfrissítésekkel: Igen

**A következőket támogatja**

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- WIFI: 802.11b/g/n
- Meghatározott támogatási időszak: Minimum of 60 months after introduction date
- Kiegészítők maximális száma: 9999
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitás más gyártók rendszereivel: Alexa, Google Home, Otthonos, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-gyorsbillentyűk
- Matter-funkciók: Harmadik féltől származó hubokon keresztül (Wi-Fi)

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8720169204423
- Nettó tömeg: 0,15 kg
- Bruttó tömeg: 0,27 kg
- Magasság: 15,5 cm
- Hosszúság: 8,5 cm
- Szélesség: 18 cm



Kiadás dátuma:  
2026-06-17  
Verzió: 0.461

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)