

PHILIPS

LEDtube EM T8

LED

1200 mm

3000 K

G13



8720169204928



Munkafelületek tartós LED-es megvilágítása kiváló fényminőséggel

A Philips LED-fénycsövekre váltva gyorsan és könnyedén lecserélheti régi fénycsöveit a modern és hatékony LED technológiára. Ez a Philips LED-fénycső tökéletes azokra a helyekre, ahol sok fényre van szükség.

Kiváló minőségű fényforrás

- Szemnyugtató hatású

Válasszon fenntartható megoldást

- Élvezze a LED-ek energiatakarékosságát a fényminőség áldozata nélkül. Azonnali több mint 50%-os energiamegtakarítás a meglévő fénycsövek cseréjével (2023 óta tiltja az EU szabályozása).

Kiváló minőségű LED-es fényforrás, évtizedekig tartó világításra tervezve

- A 35 000 órás élettartamnak köszönhetően csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondokat, és több mint 35 éven át élvezheti a tökéletes világítási megoldást.

Válassza a régi fénycsövek egyszerű cseréjét

- Elektromagnetikus előtétekkel való működésre tervezték.

Fénypontok

Lágy LED-világítás, mely kellemes a szemnek



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

Több mint 50% energiát takarít meg a régi fénycsövekhez képest
Hosszú, 35 000 órás élettartam
Kompatibilis az elektromagnetikus előtétetekkel

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: T8
- Foglalat/fejelés: G13
- Üveg típusa: Matt
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Fényforrás anyaga: Üveg

Fényforrás méretei

- Magasság: 121,4 cm
- Szélesség: 2,8 cm

Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Üveg

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 200 000
- Névleges élettartam: 35 000 h

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 240 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 3000 K
- Névleges fényáram: 2250 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 830 | CCT of 3000K

Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 104 lm/W

Csomagolási információk

- EAN: 8720169204928
- EOC: 872016920492800
- Termék megnevezése: LED T8 1200mm 21.5W G13 WH UO 1CT/4

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.9
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 21,5 W
- Energiatakarékosági címke (EEL): F

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 121,4 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 1384740
- Előtét-kompatibilitás: EM



Kiadás dátuma:
2024-06-20
Verzió: 0.367

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com