

PHILIPS

Gyertya, 40 W, C37,
E14, 3 db

Okos LED

Állítható fehér intelligens
fényforrás

Akár 470 lumen

A működéshez egyszerűen csak
csatlakoztassa

Alkalmazással vagy hanggal
vezérelhető



8720169210332



Intelligens világítás a mindennapi élethez

Az E14 foglalatú, szabályozható, okos, gyertyaizzó formájú WiZ fényforrással a meleg vagy hideg fehér fény bármelyik árnyalatát előállíthatja a kandeláberes szerelvényeivel. Wi-Fi-hálózatra kapcsolva a WiZ alkalmazással vagy hangjával tudja állítani a fényerőt, valamint válthat a fénybeállítások között.

Egyszerű beállítás

- A működéshez egyszerűen csak csatlakoztassa

Intelligens szabályozás

- Okostelefonnal bárholnan vezérelhető.
- Kézzel történő kezelés helyett hangvezérlés

Intelligens funkciók

- Intelligens fényerő-szabályozás alkalmazás, hang vagy fényerő-szabályozó segítségével
- Előre programozott jóléti funkciók
- A világítás automatizálása ütemezéssel

Világítási módok

- A melegtől a hideg fehérig állítható színhőmérséklet és előre programozott módok

Fénypontok

A működéshez egyszerűen csak csatlakoztassa



A WiZ együttműködik meglévő Wi-Fi-routerével, és használatához nincs szükség további átjárókra. Egyszerűen csatlakoztassa új fényforrását, töltsse le a WiZ alkalmazást, és már kész is van!

Vezérlés bárhonnan



Okostelefonja segítségével bárhonnan vezérelheti WiZ fényforrásait. Többé nem kell amiatt aggódnia, hogy égvé felejt a lámpákat, amikor elmegy otthonról. A WiZ alkalmazás iOS- és Android-rendszerre érhető el.

Kézzel történő kezelés helyett hangvezérlés



Vezérelje lámpáit csupán a hangja segítségével, engedélyezze könnyedén az integrációt a Google, Alexa eszközökkel, vagy adja hozzá az Ön Siri-gyorsbillentyűihez.

Intelligens fényerő-szabályozás

A fényforrások fényerejének beállításához okostelefonját, a WiZmote távirányítót és hangparancsokat is használhat, így nem kell drága fényerő-szabályozót vásárolnia.

Előre programozott jóléti funkciók

A WiZ alkalmazás előre programozott jóléti funkcióival mindig a cirkadián ritmusa szempontjából legelőnyösebb világítási mintát élvezheti. A WiZ élénk nappali fényt biztosít, amikor összpontosítania és fókuszálnia kell, majd fokozatosan lágy, meleg fehér fényre vált, így támogatva az ellazulást és a pihentető alvást.

A világítás automatizálása ütemezéssel

A világítást napi vagy heti rutinjának megfelelően automatizálhatja. Beállíthatja, hogy a világítás felkapcsoljon, mire hazaér, illetve automatikusan kikapcsoljon, amikor nincs rá szükség.

A melegtől a hideg fehérig állítható színhőmérséklet és előre programozott módok



A hangulatának leginkább megfelelő környezet megteremtéséhez válasszon az energetizáló, hideg fehéről a lágy, meleg fehérig terjedő világítási módok közül, vagy egyszerűen használja az előre programozott üzemmódokat, például a Fókusz vagy a Relaxáció üzemmódot.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: C37
- Foglalat/fejelés: E14
- Üveg típusa: Matt
- Szabályozható: Igen
- Fényforrás kialakítása: Matt

Fényforrás méretei

- Magasság: 11,6 cm
- Tömeg: 0,135 kg
- Szélesség: 3,9 cm

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): ≥ 90
- Színhőmérséklet: 2700–6500 K
- Fényszín kategóriája: Szabályozható fehér
- Névleges fényáram: 470 lm
- Bekapcsolási idő: < 0.5 s
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő

Egyéb

- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 40 mA
- Hatásfok: 95 lm/W

Csomagolási információk

- EAN: 8720169210332
- EOC: 872016921033200
- Termék megnevezése: PHI WFB 40W C37 E14 927-65 TW 3CT6

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.51
- Feszültség: 220–240 V
- Teljesítmény: 40 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): F
- Teljesítményfelvétel: 4,9 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 5

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 11,6 cm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 15 000
- Névleges fényáram: 470 lm
- Névleges teljesítmény: 4.9 W

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50–60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 1901101
- Fényárammérés referencia: Sphere

A fényforrás

- Kommunikációs protokoll: Bluetooth, Matter

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- WIFI: Wireless G
- Meghatározott támogatási időszak: Minimum of 60 months after introduction date
- Kiegészítők maximális száma: 9999

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8720169210332
- Nettó tömeg: 0,41 kg
- Bruttó tömeg: 0,49 kg
- Magasság: 15,5 cm
- Hosszúság: 7 cm
- Szélesség: 14 cm



Kiadás dátuma:
2025-06-14
Verzió: 0.329

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com