

PHILIPS

Szpot, 50 W,
PAR16, GU10, 3 db

Okos LED

Állítható fehér intelligens
fényforrás

Akár 345 lumen

A működéshez egyszerűen csak
csatlakoztassa

Alkalmazással vagy hanggal
vezérelhető



8720169210370



Intelligens világítás a mindennapi élethez

A GU10 foglalatú, okos Philips LED-fényforrással szórt, szabályozható, meleg vagy hideg fehér fényt kelthet a szokványos süllyesztett lámpatestekkel vagy reflektorokkal. WiZ-csatlakozással rendelkezik: meglévő Wi-Fi-hálózatához kapcsolva a WiZ alkalmazással vagy a hangjával vezérelheti.

Egyszerű beállítás

- A működéshez egyszerűen csak csatlakoztatni kell. A meglévő Wi-Fi-hálózattal használható.

Intelligens szabályozás

- Okostelefonnal bárholnan vezérelhető.
- Kézzel történő kezelés helyett hangvezérlés

Intelligens funkciók

- Intelligens fényerő-szabályozás alkalmazás, hang vagy fényerő-szabályozó segítségével
- Előre programozott jóléti funkciók
- A világítás automatizálása ütemezéssel

Világítási módok

- A melegtől a hideg fehérig állítható színhőmérséklet és előre programozott módok

Fénypontok

A működéshez egyszerűen csak csatlakoztassa

A WiZ együttműködik meglévő Wi-Fi-routerével, és használatához nincs szükség további átjárókra. Egyszerűen csatlakoztassa új fényforrását, töltsse le a WiZ alkalmazást, és már kész is van!

Vezérlés bárholonnan



Okostelefonja segítségével bárholonnan vezérelheti WiZ fényforrásait. Többé nem kell amiatt aggódnia, hogy égve felejtí a lámpákat, amikor elmegy otthonról. A WiZ alkalmazás iOS- és Android-rendszere érhető el.

Kézzel történő kezelés helyett hangvezérlés



Vezérelje lámpáit csupán a hangja segítségével, engedélyezze könnyedén az integrációt a Google, Alexa eszközökkel, vagy adja hozzá az Ön Siri-gyorsbillentyűihez.

Intelligens fényerő-szabályozás

A fényforrások fényerejének beállításához okostelefonját, a WiZmote távirányítót és hangparancsokat is használhat, így nem kell drága fényerő-szabályozót vásárolnia.

Előre programozott jóléti funkciók

A WiZ alkalmazás előre programozott jóléti funkcióival mindig a cirkadián ritmusa szempontjából legelőnyösebb világítási mintát élvezheti. A WiZ élénk nappali fényt biztosít, amikor összpontosítania és fókuszálnia kell, majd fokozatosan lágy, meleg fehér fényre vált, így támogatva az ellazulást és a pihentető alvást.

A világítás automatizálása ütemezéssel

A világítást napi vagy heti rutinjának megfelelően automatizálhatja. Beállíthatja, hogy a világítás felkapcsoljon, mire hazaér, illetve automatikusan kikapcsoljon, amikor nincs rá szükség.

A melegtől a hideg fehérig állítható színhőmérséklet és előre programozott módok



A hangulatának leginkább megfelelő környezet megteremtéséhez válasszon az energetizáló, hideg fehértől a lágy, meleg fehérig terjedő világítási módok közül, vagy egyszerűen használja az előre programozott üzemmódokat, például a Fókusz vagy a Relaxáció üzemmódot.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: PAR16
- Foglalat/fejelés: GU10
- Üveg típusa: Matt
- Szabályozható: Igen
- Fényforrás kialakítása: Matt

Fényforrás méretei

- Tömeg: 0,15 kg

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 36 fok
- Színkonisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): ≥ 90
- Színhőmérséklet: 2700–6500 K
- Fényszín kategóriája: Szabályozható fehér
- Névleges fényáram: 345 lm
- Bekapcsolási idő: < 0.5 s
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 73 lm/W

Egyéb

- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 40 mA

Csomagolási információk

- EAN: 8720169210370
- EOC: 872016921037000
- Termék megnevezése: PHI WFB 50W GU10 927-65 TW 3CT6

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.51
- Feszültség: 220–240 V
- Teljesítmény: 50 W
- Teljesítményfelvétel: 4,7 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 5

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 58 mm
- Teljes hossz: 58 mm
- Teljes szélesség: 50 mm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 15 000
- Névleges fényáram: 345 lm
- Mért fényerősség maximuma: 550 cd
- Névleges teljesítmény: 4.7 W

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50–60
- Fényárammérési referencia: Narrow Cone

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- WIFI: Wireless G
- Meghatározott támogatási időszak: Minimum of 60 months after introduction date
- Kiegészítők maximális száma: 9999
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)



Kiadás dátuma:
2025-09-20
Verzió: 0.338

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com