

PHILIPS

Fényforrás, 60 W,
A60, E27, 3 db

Okos LED

Állítható fehér intelligens
fényforrás


Akár 806 lumen

A működéshez egyszerűen csak
csatlakoztassa

Alkalmazással vagy hanggal
vezérelhető



8720169210394



Intelligens világítás a mindennapi élethez

A Philips LED-es fényforrások egyszerű megoldást kínálnak a kívánt alkalmazáshoz illeszkedő színválasztáshoz. Gyönyörű fényt, kivételesen hosszú élettartamot és azonnali, jelentős energiamegtakarítást kínálnak Önnek. A tiszta és elegáns kialakítású izzó tökéletes helyettesítője a hagyományos izzóknak.

Egyszerű beállítás

- A működéshez egyszerűen csak csatlakoztassa

Intelligens szabályozás

- Okostelefonnal bárholnan vezérelhető.
- Kézzel történő kezelés helyett hangvezérlés

Intelligens funkciók

- Intelligens fényerő-szabályozás alkalmazás, hang vagy fényerő-szabályozó segítségével
- Előre programozott jóléti funkciók
- A világítás automatizálása ütemezéssel

Világítási módok

- A melegtől a hideg fehérig állítható színhőmérséklet és előre programozott módok

Fénypontok

A működéshez egyszerűen csak csatlakoztassa



A WiZ együttműködik meglévő Wi-Fi-routerével, és használatához nincs szükség további átjárókra. Egyszerűen csatlakoztassa új fényforrását, töltsse le a WiZ alkalmazást, és már kész is van!

Vezérlés bárhonnan



Okostelefonja segítségével bárhonnan vezérelheti WiZ fényforrásait. Többé nem kell amiatt aggódnia, hogy égve felejtí a lámpákat, amikor elmegy otthonról. A WiZ alkalmazás iOS- és Android-rendszerre érhető el.

Kézzel történő kezelés helyett hangvezérlés



Vezérelje lámpáit csupán a hangja segítségével, engedélyezze könnyedén az integrációt a Google, Alexa eszközökkel, vagy adja hozzá az Ön Siri-gyorsbillentyűihez.

Intelligens fényerő-szabályozás

A fényforrások fényerejének beállításához okostelefonját, a WiZmote távirányítót és hangparancsokat is használhat, így nem kell drága fényerő-szabályozót vásárolnia.

Előre programozott jóléti funkciók

A WiZ alkalmazás előre programozott jóléti funkcióival mindig a cirkadián ritmusa szempontjából legelőnyösebb világítási mintát élvezheti. A WiZ élénk nappali fényt biztosít, amikor összpontosítania és fókuszálnia kell, majd fokozatosan lágy, meleg fehér fényre vált, így támogatva az ellazulást és a pihentető alvást.

A világítás automatizálása ütemezéssel

A világítást napi vagy heti rutinjának megfelelően automatizálhatja. Beállíthatja, hogy a világítás felkapcsoljon, mire hazaér, illetve automatikusan kikapcsoljon, amikor nincs rá szükség.

A melegtől a hideg fehérig állítható színhőmérséklet és előre programozott módok



A hangulatának leginkább megfelelő környezet megteremtéséhez válasszon az energetizáló, hideg fehéről a lágy, meleg fehérig terjedő világítási módok közül, vagy egyszerűen használja az előre programozott üzemmódokat, például a Fókusz vagy a Relaxáció üzemmódot.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: A60
- Foglalat/fejelés: E27
- Üveg típusa: Matt
- Szabályozható: Igen
- Fényforrás kialakítása: Matt

Fényforrás méretei

- Tömeg: 0,195 kg

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 25 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 25 000

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): ≥ 90
- Színhőmérséklet: 2700–6500 K
- Fényszín kategóriája: Szabályozható fehér
- Névleges fényáram: 806 lm
- Bekapcsolási idő: < 0.5 s
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 100 lm/W

Egyéb

- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 70 mA

Csomagolási információk

- EAN: 8720169210394
- EOC: 872016921039400
- Termék megnevezése: PHI WFB 60W A60 E27 927-65 TW 3CT6

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.51
- Feszültség: 220–240 V
- Teljesítmény: 60 W
- Teljesítményfelvétel: 8 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 8

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 122 mm
- Teljes hossz: 122 mm
- Teljes szélesség: 60 mm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 25 000
- Névleges fényáram: 806 lm
- Névleges teljesítmény: 8 W

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50–60
- Fényárammérés referencia: Sphere

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- WIFI: Wireless G
- Meghatározott támogatási időszak: Minimum of 60 months after introduction date
- Kiegészítők maximális száma: 9999
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8720169210394
- Nettó tömeg: 0,2 kg
- Bruttó tömeg: 0,32 kg
- Magasság: 15,5 cm
- Hosszúság: 8,5 cm
- Szélesség: 18 cm



Kiadás dátuma:
2025-08-30
Verzió: 0.342

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com