

PHILIPS

Diamond Cut UltraEfficient
süllyesztett lámpa, 4,8 W 145
mm

Ultra-hatékony

3000 K

Fehér

8720169212787



UltraEfficient mélysugárzó, mely a legenergiatakarékosabb megoldást kínálja Önnek

A Philips kifejlesztett egy ultrahatékony álmennyezeti lámpát, amely új technológiával csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást, a hulladékot és az energiafelhasználást. Elképesztő, 50 000 órás élettartamával több mint háromszor hosszabb ideig működik és 50 százalékkal kevesebb energiát fogyaszt, mint LED-es versenytársai. Pontosan ez kell egy fenntarthatóbb bolygóhoz.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- A Philips 5 év garanciát nyújt a LED modulra és meghajtóra.

Fényhatás

- Kiváló minőségű diffúzorEgyenletes eloszlású, lágy fény

Anyag és felületkezelés

- Kiváló minőségű fém anyag

Fénypontok

5 év garancia a LED-rendszerre



A lámpára érvényes általános 2 év garancián felül a Philips 5 év garanciát nyújt a LED-rendszerre, ami alatt a lámpában található LED-modul és a meghajtó értendő.

Kiváló minőségű diffúzorEgyenletes eloszlású, lágy fény



Ez a kiváló minőségű diffúzor egyenletes, lágy fényvel világítja meg a szobákat.

Kiváló minőségű fém anyag



Ellenálló és vonzó megjelenésű anyag a kiváló megjelenésért.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Kerek Téglalap

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 51 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 25 000
- Névleges élettartam: 50 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- A fény sugar szöge: 110
- Színkonzisztencia: 5 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 3000 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 187

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Konyha, Hálószoba, Étkező, Nappali, Iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Süllyesztett lámpák
- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: UltraEfficient

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 50.5 mA

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.4

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,165 kg
- Süllyesztett távolság: 2 mm
- Teljes magasság: 49,5 mm
- Teljes hossz: 145 mm
- Teljes szélesség: 145 mm
- Süllyesztett mennyezeti kivágás: 12.5 cm x 12.5 cm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Átmérő: 145 mm
- A lámpa teljes fényárama: 900
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 4.8
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169212787
- Nettó tömeg: 0,17 kg
- Bruttó tömeg: 0,21 kg
- Magasság: 14,8 cm
- Hosszúság: 5,7 cm
- Szélesség: 14,8 cm



Kiadás dátuma:
2026-06-13
Verzió: 0.364

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com