

PHILIPS

Diamond Cut UltraEfficient
süllyesztett lámpa, 6,5 W 170
mm

Ultra-hatékony

4000 K

Fehér

8720169212848



UltraEfficient mélysugárzó, mely a legenergiatakarékosabb megoldást kínálja Önnek

A Philips kifejlesztett egy ultrahatékony álmennyezeti lámpát, amely új technológiával csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást, a hulladékot és az energiafelhasználást. Elképesztő, 50 000 órás élettartamával több mint háromszor hosszabb ideig működik és 50 százalékkal kevesebb energiát fogyaszt, mint LED-es versenytársai. Pontosan ez kell egy fenntarthatóbb bolygóhoz.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- A Philips 5 év garanciát nyújt a LED modulra és meghajtóra.

Fényhatás

- Kiváló minőségű diffúzorEgyenletes eloszlású, lágy fény

Anyag és felületkezelés

- Kiváló minőségű fém anyag

Fénypontok

5 év garancia a LED-rendszerre



A lámpára érvényes általános 2 év garancián felül a Philips 5 év garanciát nyújt a LED-rendszerre, ami alatt a lámpában található LED-modul és a meghajtó értendő.

Kiváló minőségű diffúzorEgyenletes eloszlású, lágy fény

Ez a kiváló minőségű diffúzor egyenletes, lágy fénnel világítja meg a szobákat.

Kiváló minőségű fém anyag

Ellenálló és vonzó megjelenésű anyag a kiváló megjelenésért.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Kerek Téglalap

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 51 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 25 000

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejű spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 110 fok
- Színkonzisztencia: 5 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: <2

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoba, Nappali, Étkező, Konyha, Otthoni iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Süllyesztett lámpák
- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: UltraEfficient

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 60 mA
- Hatásfok: 176 lm/W

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.45

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,204 kg
- Kivágás hossza: 15.0 cm
- Kivágás szélessége: 15.0 cm
- Magasság: 4,95 cm
- Hosszúság: 17 cm
- Süllyesztett távolság: 0,2 cm
- Szélesség: 17 cm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 50 000 h
- Átmérő: 170 mm
- A lámpa teljes fényárama: 1150
- Színhőmérséklet: 4000
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Nem
- LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 6.5
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály



Kiadás dátuma:
2024-10-30
Verzió: 0.335

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com