

PHILIPS

Filament 60 W, E27

Okos LED

2700-4000

Akár 903 lumen

A működéshez egyszerűen csak csatlakoztassa

Alkalmazással vagy hanggal vezérelhető

8720169241435



Intelligens világítás a mindennapi élethez

A Philips A60 ultrahatékony okosizzó a legtakarékosabb okosizzónk. Az A-osztályba sorolt okosizzó 40%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint a hagyományos LED-es és csatlakoztatott LED-es izzók. A kényelmes vezeték nélküli fényerőszabályozás és az egyszerű wifi-alapú működtetés révén ezeknek a lámpáknak a vezérlése gyerekjáték – és nincs szükség drága fényerőszabályozóra. Ha szeretne átállni az intelligens világításra, ez egy nagyszerű kiindulópont: a kategóriájában legjobb energiahatékonyság, további intelligens funkciókkal, amelyek bármikor használhatók

Intelligens szabályozás

- Connected by WiZ
- Okosvezérlés

Intelligens funkciók

- SpaceSense mozgásérzékelés

Világítási módok


- Dekoratív fény

Fénypontok

Connected by WiZ

Vezérelje a fényeket a WiZ appal, kiegészítőkkel vagy hangutasításokkal az intelligens otthoni asszisztensen keresztül; kompatibilis az Alexával és a Google Home-mal.

Okosvezérlés



Vezérelje a lámpákat a WiZ alkalmazással, kiegészítőkkel vagy hangutasításokkal okosotthon-asszisztensén keresztül; kompatibilis az Alexával és a Google Home-mal.

SpaceSense mozgásérzékelés



Alakítsa lámpáit mozgásérzékelővé a beépített SpaceSense technológiával, amelyek automatikusan felkapcsolnak, amikor belép a helyiségbe – ehhez mindössze két vagy több Connected by WiZ lámpára vagy eszközre van szükség.

Dekoratív fény



A látható izzószál meleg, dekoratív fókuszpontot teremt, amely akkor is kiemeli a szoba hangulatát, amikor a lámpa ki van kapcsolva.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: A60
- Foglalat/fejelés: E27
- Üveg típusa: Átlátszó
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Dimmelhető: Igen

Fényforrás méretei

- Tömeg: 0,055 kg

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 51 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 50 000

További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen
- Napenergia: Nem
- Színhőmérsékletet változtató szabályozható fény: Nem

A fény jellemzői

- A fény sugar szöge: 300
- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700-4000 K
- Fényszín kategóriája: Szabályozható fehér
- Névleges fényáram: 903 lm
- Bekapcsolási idő: <0.5 s
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 210

Egyéb

- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 42 mA

Csomagolási információk

- EAN: 8720169241435
- EOC: 872016924143501
- Termék megnevezése: PHI WFB 60W A60 E27 827-40 TW EELA 1PF

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.48
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 60 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): A
- Teljesítmény: 4,3 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 5

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 12,7 mm
- Teljes hossz: 12,7 mm
- Teljes szélesség: 6 mm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 50 000
- Névleges fényáram: 903 lm
- Névleges teljesítmény: 4.3 W

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 1901110
- Fényárammérés referencia: Sphere

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Igen

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- WIFI: 802.11b/g/n
- Meghatározott támogatási időszak: Minimum of 60 months after introduction date
- Kiegészítők maximális száma: 9999
- Kompatibilis operációs rendszerek: iOS, Android
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitás más gyártók rendszereivel: Alexa, Google Home, Otthonos, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-gyorsbillentyűk
- Matter-funkciók: Harmadik féltől származó hubokon keresztül (Wi-Fi)

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169241435
- Nettó tömeg: 0,06 kg
- Bruttó tömeg: 0,06 kg
- Magasság: 15,5 cm
- Hosszúság: 8,5 cm
- Szélesség: 8,5 cm



Kiadás dátuma:
2026-07-11
Verzió: 0.359

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselőt vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com